




제품 특성		
빛의 형태		적외선
하우징		정사각형
어플리케이션		
동작원리		투과형 센서
전기적 데이터		
주파수 AC	[Hz]	47...63
동작 전압	[V]	20...250 AC/DC
전류소모	[mA]	18
보호 클래스		II
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	880
출력		
스위칭 주파수 AC	[Hz]	25
스위칭 주파수 DC	[Hz]	100
쇼트방지		아니오
과부하 방지		아니오
범위		
투광기 / 수광기		투광기
감지범위	[m]	< 20
레인지 조정가능		아니오



작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 65
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
MTTF	[년 (해)]	1036
기계적 데이터		
무게	[g]	265
하우징		정사각형
크기	[mm]	80 x 28 x 95
재질		PPO 수정합
렌즈 재질		유리
렌즈 정렬		측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품	앵글 브래킷: 1, E20210	
	나사 드라이버	
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
터미널: ...1,5 mm²; 케이블 글랜드: M20 X 1,5		
연결부		

