




투과형 센서 수광기

OSE-FBOA/T

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



| 제품 특성                |      |                         |
|----------------------|------|-------------------------|
| 하우징                  |      | 정사각형                    |
| 어플리케이션               |      |                         |
| 동작원리                 |      | 투과형 센서                  |
| 전기적 데이터              |      |                         |
| 동작 전압                | [V]  | 20...250 AC/DC          |
| 보호 클래스               |      | II                      |
| 출력                   |      |                         |
| 출력 기능                |      | 밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능) |
| 최대 전압강하 스위칭 출력 DC    | [V]  | 10,5                    |
| 최대 전압강하 스위칭 출력 AC    | [V]  | 10,5                    |
| 최소부하전류               | [mA] | 15                      |
| 최대 누수 전류             | [mA] | 5                       |
| 스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 | [mA] | 250; (350 (...50 °C))   |
| 스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 | [mA] | 250; (350 (...50 °C))   |
| 스위칭 출력의 단시간 전류 정격    | [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz)  |
| 스위칭 주파수 AC           | [Hz] | 25                      |
| 스위칭 주파수 DC           | [Hz] | 40                      |
| 쇼트방지                 |      | 아니오                     |
| 과부하 방지               |      | 아니오                     |



## 투과형 센서 수광기

OSE-FBOA/T

|                                                   |              |              |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 시간 기록계                                            | [s]          | 0,01...5     |
| <b>범위</b>                                         |              |              |
| 투광기 / 수광기                                         |              | 수광기          |
| 감지범위                                              | [m]          | < 20         |
| 레인지 조정가능                                          |              | yes          |
| <b>작동 조건</b>                                      |              |              |
| 주변온도                                              | [°C]         | -25...80     |
| 보호등급                                              |              | IP 65        |
| <b>테스트 / 인증서</b>                                  |              |              |
| EMC                                               | EN 60947-5-2 |              |
|                                                   | EN 55011     | B 등급         |
| <b>기계적 데이터</b>                                    |              |              |
| 하우징                                               |              | 정사각형         |
| 크기                                                | [mm]         | 80 x 28 x 95 |
| 재질                                                |              | PPO 수정합      |
| 렌즈 재질                                             |              | 유리           |
| <b>디스플레이 / 작동 요소</b>                              |              |              |
| 디스플레이                                             | 스위칭 상태       | 1 x LED, 황색  |
| <b>액세서리</b>                                       |              |              |
| 구성 부품                                             |              | 앵글 브래킷       |
|                                                   |              | 나사 드라이버      |
| <b>비고</b>                                         |              |              |
| 포장당                                               |              | 1 갯수         |
| <b>전기적 연결</b>                                     |              |              |
| 터미널: ...1,5 mm <sup>2</sup> ; 케이블 피복: Ø 7...13 mm |              |              |
| <b>연결부</b>                                        |              |              |

