


직접 반사형 센서

OSN-FBOA/T

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



- 1 전위차계 민감도
윗쪽 렌즈의 수신기
렌즈 하단부에 투광기 있음

제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	정사각형

어플리케이션

특수성(시스템)	쇼트 레인지
동작원리	직접 반사형 센서

전기적 데이터

동작 전압	[V]	20...250 AC/DC
보호 클래스		II
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	880

출력

출력 기능		밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	10,5
최대 전압강하 스위칭 출력 AC	[V]	10,5
최소부하전류	[mA]	15
최대 누수 전류	[mA]	6
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급	[mA]	250; (350 (...50 °C))
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250; (350 (...50 °C))
스위칭 출력의 단시간 전류 정격	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)



직접 반사형 센서

OSN-FBOA/T

스위칭 주파수 AC	[Hz]	25
스위칭 주파수 DC	[Hz]	25
쇼트방지		아니오
과부하 방지		아니오
시간 기록계	[s]	0,01...5

범위		
검출간격	[mm]	< 220; (흰색 종이 200 x 200 mm)
쇼트 레인지		yes

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 65

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급

기계적 데이터		
하우징		정사각형
크기	[mm]	80 x 28 x 95
재질		PPO 수정합
렌즈 재질		유리

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색

액세서리		
구성 부품		앵글 브래킷
		나사 드라이버

비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결		
터미널: ...1,5 mm ² ; 케이블 피복: Ø 7...13 mm		

연결부		
------------	--	--

