


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: O5E502

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



1 포텐서미터
수신부가 하단부에 위치해 있음

제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	정사각형

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...55 DC
전류소모	[mA]	30; ((24 V))
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	880

출력



전기적 디자인		NPN
출력 기능		밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전	[mA]	250
류 등급		
스위칭 주파수 DC	[Hz]	150
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스



투과형 센서 수광기

OTE-FNKG

과부하 방지	yes	
범위		
투광기 / 수광기	수광기	
감지범위 [m]	< 10	
레인지 조정가능	yes	
작동 조건		
주변온도 [°C]	-25...60	
보호등급	IP 67	
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
기계적 데이터		
무게 [g]	0,201	
하우징	정사각형	
크기 [mm]	75 x 19 x 30	
재질	PBT	
렌즈 재질	PMMA	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
액세서리		
구성 부품	앵글 브래킷: 1, E20441	
	나사 드라이버	
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
연결부		



코어 색상 :

BN = 갈색

BU = 청색

BK = 흑색



다이아그램 및 그래프

초과이득 그래프

