


미러 반사형 센서

OTR-FPKG/24V/US-100-IPF

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OT5013

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

수신부가 하단부에 위치해 있음
렌즈 상단부에 투광기 있음

제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	정사각형

어플리케이션

동작원리	미러 반사형 센서
------	-----------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	18...36 DC
전류소모 [mA]	40; ((24 V))
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적외선
웨이브 길이 [nm]	880

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	100
스위칭 주파수 DC [Hz]	100



미러 반사형 센서

OTR-FPKG/24V/US-100-IPF

쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위	
감지범위 [m]	0,15...5; (트리플 미러 Ø 80 E20005)
레인지 조정가능	yes
파장영역 [µm]	< 7

작동 조건	
주변온도 [°C]	-10...50
보호등급	IP 65

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급

기계적 데이터	
하우징	정사각형
크기 [mm]	75 x 19 x 30
재질	PBT
렌즈 재질	PMMA

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A





미러 반사형 센서

OTR-FPKG/24V/US-100-IPF

연결부

