


PN7514



디스플레이가 있는 압력센서

PN-016-REG14-QFRKG/US/ IV



- 1 알파벳 번호 디스플레이; 4 자릿수 적색 / 녹색
- 2 LED 디스플레이 유닛 / 스위칭 상태
- 3 프로그래밍 버튼
- 4 회전 가능한 하우징의 상단부 345°
- 5 실링



제품 특성

입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 2		
측정범위	-1...16 bar	-14,6...232 psi	-0,1...1,6 MPa
프로세스 커넥션	나사로 접속 G 1/4 외부 스레드 나사 내면홀:M5		

어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점		
측정요소	세라믹-정전용량형 압력 측정셀		
어플리케이션	산업용 어플리케이션		
매체	액체 및 가스 매체		
매체 온도 [°C]	-25...80		
최소 버스트 압력	150 bar	2200 psi	15 MPa
정격압력	85 bar	1250 psi	8,5 MPa
진공 내구성 [mbar]	-1000		
압력 타입	상대압력; 진공		

전기적 데이터

동작 전압 [V]	18...30 DC; (SELV/PELV에 대하여)		
전류소모 [mA]	< 35		
최소 절연 내구성 [MΩ]	100; (500 V DC)		
보호 클래스	III		
양극성 전환 방지	yes		



디스플레이가 있는 압력센서

PN-016-REG14-QFRKG/US/ /V

Power-on 지연시간 [s]	< 0,3
내장된 watchdog	yes

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 2
--------------	-------------

출력

출력의 전체 수	2
출력 시그널	스위칭 시그널; IO-Link; (구성가능)
전기적 디자인	PNP/NPN
디지털 출력 수	2
출력 기능	normally open / normally closed; (파라미터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C))
스위칭 주파수 DC [Hz]	< 170
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

측정 범위 / 설정 범위

측정범위	-1...16 bar	-14,6...232 psi	-0,1...1,6 MPa
세트 포인트 SP	-0,87...16 bar	-12,6...232,1 psi	-0,087...1,6 MPa
리셋 포인트 rP	-0,95...15,92 bar	-13,8...230,9 psi	-0,095...1,592 MPa
SP 와 rP 사이의 최소 거리	0,08 bar	1,2 psi	0,008 MPa
증분	0,01 bar	0,1 psi	0,001 MPa

정확성 / 편차

스위칭 포인트 정확도 [간격의 %]	< ± 0,5
반복성 [간격의 %]	< ± 0,1; (온도 변동 < 10 K)
특성곡선 이탈 [간격의 %]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 한계점 설정)
히스테리시스 편차 [간격의 %]	< ± 0,25
장기 견고성 [간격의 %]	< ± 0,05; (6개월 마다)
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K]	< ± 0,2; (0...80 °C)
온도 계수 스펙 [간격의 % / 10K]	< ± 0,2; (0...80 °C)

반응시간

반응시간 [ms]	< 3
지연시간 프로그래밍 가능 dS, dr [s]	0...50
댐핑 프로세스 값 dAP [s]	0...4

소프트웨어 / 프로그래밍

파라미터 셋팅 옵션	히스테리시스 / 원도; normally open / normally closed; 스위칭 로직; switch-on / switch-off 지연; 댐핑; 디스플레이 유닛
------------	---

인터페이스

통신 인터페이스	IO-Link
전송 타입	COM2 (38,4 kBaud)



디스플레이가 있는 압력센서

PN-016-REG14-QFRKG/US/ IV

IO 링크 수정	1.1
SDCI 표준	IEC 61131-9
프로파일	Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
SIO 모드	yes
필수 마스터 포트 타입	A; (핀 2 = 사용되지 않음: B)
최소 프로세스 주기시간 [ms]	3
IO-Link 해상도 압력 [bar]	0,002
IO-Link 프로세스 데이터 (주기적)	동작원리 bit 길이 압력 16 디바이스 상태 4 바이너리 스위칭 정보 2
IO-Link 기능 (비주기적)	어플리케이션 특수 태그
DeviceIDs 지원됨	작동 방식 DeviceID default 1197
참고	자세한 내용은 IODD PDF 파일 "다운로드"를 참조하십시오.
작동 조건	
주변온도 [°C]	-25...80
저장온도 [°C]	-40...100
보호등급	IP 65; IP 67
테스트 / 인증서	
EMC	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3
쇼크 내구성	DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
진동 내구성	DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [년 (해)]	249
UL 인증서	UL 인증서 번호 J001 파일 번호 UL E174189
압력 장비 지침	sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체
기계적 데이터	
무게 [g]	268
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L); PBT/PC-GF30; PBT-GF20; PC
재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4404 / 316L); Al2O3 (세라믹); 플루오르 탄성고무 (FKM)
최소 압력 주기	1 억
조임 토크 [Nm]	25...35; (권장 조임토크; 윤활유, 실링 및 압력등급에 따라 다름)
프로세스 커넥션	나사로 접속 G 1/4 외부 스레드 나사 내면홈:M5
통합된 제한 요소	no (can be retrofitted)
디스플레이 / 작동 요소	
디스플레이	디스플레이 유닛 3 x LED, 녹색 (bar, psi, MPa) 스위칭 상태 2 x LED, 황색 측정값 알파벳 번호 디스플레이;; 적색 / 녹색 4 자릿 수
비고	
포장당	1 갯수

PN7514



디스플레이가 있는 압력센서


PN-016-REG14-QFRKG/US/ IV

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함



연결부



OUT1	스위치 출력 IO-Link
OUT2	스위치 출력 DIN EN 60947-5-2가 준수된 색상
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
WH =	흰색