


직접 반사형 센서

OTT-FPKG/US-100-IPF

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



수신부가 하단부에 위치해 있음
렌즈 상단부에 투광기 있음

제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	정사각형

어플리케이션

동작원리	직접 반사형 센서
------	-----------

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...50 DC
전류소모	[mA]	40; ((24 V))
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	880

출력

전기적 디자인		PNP
출력 기능		밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250
스위칭 주파수 DC	[Hz]	150
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스

OT5045



직접 반사형 센서

OTT-FPKG/US-100-IPF

과부하 방지		yes	
범위			
검출간격	[mm]	10...40; (흰색 종이 200 x 200 mm)	
레이저 조정가능		yes	
작동 조건			
주변온도	[°C]	-25...60	
보호등급		IP 65	
테스트 / 인증서			
EMC	EN 60947-5-2		B 등급
	EN 55011		
기계적 데이터			
하우징		정사각형	
크기	[mm]	75 x 19 x 30	
재질		PBT	
렌즈 재질		PMMA	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색	
	작동	1 x LED, 녹색	
액세서리			
구성 부품	앵글 브래킷		
	나사 드라이버		
비고			
포장당	1 갯수		
전기적 연결			

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

