




미러 반사형 센서

OUR-DPKG



윗쪽 렌즈의 수신기
렌즈 하단부에 투광기 있음




제품 특성		
빛의 형태		적외선
하우징		정사각형
어플리케이션		
동작원리		미러 반사형 센서
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...55 DC
전류소모	[mA]	35; ((24 V))
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	950
출력		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		어두워질때 켜지는 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250
스위칭 주파수 DC	[Hz]	160
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
범위		
트리플 미러 감지범위	[m]	0,15...3; (트리플 미러 Ø 80 E20005)
레인지 조정가능		yes
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	262
라이트 스폿 직경 관함		최대 레인지
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67



미러 반사형 센서

OUR-DPKG

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
MTTF	[년 (해)]	694
기계적 데이터		
무게	[g]	150
하우징		정사각형
크기	[mm]	28 x 16 x 51
재질		PPO 수정합
렌즈 재질		유리
렌즈 정렬		측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품		앵글 브래킷: 1, E20211
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²		
연결부		



BN	갈색
BU	청색
BK	흑색

다이어그램 및 그래프

초과이득 그래프

