




왼쪽 렌즈의 수신기



제품 특성		
빛의 형태		적외선
하우징		정사각형
어플리케이션		
동작원리		투과형 센서
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...55 DC
전류소모	[mA]	20; ((24 V))
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	880
출력		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		어두워질때 켜지는 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250
스위칭 주파수 DC	[Hz]	140
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
범위		
투광기 / 수광기		수광기
감지범위	[m]	< 6
레인지 조정가능		yes
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80

OU5046



투과형 센서 수광기

OUE-DPKG/US-100-DPS


보호등급		IP 67	
테스트 / 인증서			
EMC		EN 60947-5-2	
MTTF [년 (해)]		618	
기계적 데이터			
무게 [g]		73	
하우징		정사각형	
크기 [mm]		28 x 16 x 51	
재질		PPO 수정합	
렌즈 재질		유리	
렌즈 정렬		측면 렌즈	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리			
구성 부품		앵글 브래킷: 1, E20211	
비고			
포장당		1 갯수	

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부



다이어그램 및 그래프

초과이득 그래프

