


OU5064



미러 반사형 센서
OUP-DPKG/US-100-DPS



왼쪽 렌즈의 수신기
렌즈 하단부에 투광기 있음



제품 특성		
빛의 형태		적색 광선
하우징		정사각형
어플리케이션		
특수성(시스템)		편광필터
동작원리		미러 반사형 센서
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...55 DC
전류소모	[mA]	30; ((24 V))
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	660
출력		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		עדוודילדע קערזע מודע
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250
스위칭 주파수 DC	[Hz]	160
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
범위		
트리플 미러 감지범위	[m]	0,15...1,5; (트리플 미러 Ø 80 E20005)
레인지 조정가능		yes
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	475
라이트 스폿 직경 관함		최대 레인지



미러 반사형 센서

OUP-DPKG/US-100-DPS

편광필터 사용가능	yes
-----------	-----

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...60
------	------	----------

보호등급	IP 67
------	-------

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

	EN 55011	B 등급
--	----------	------

MTTF	[년 (해)]	687
------	---------	-----

기계적 데이터

무게	[g]	75
----	-----	----

하우징		정사각형
-----	--	------

크기	[mm]	28 x 16 x 51
----	------	--------------

재질		PPO 수정합
----	--	---------

렌즈 재질		유리
-------	--	----

렌즈 정렬		측면 렌즈
-------	--	-------

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
-------	--------	-------------

액세서리

구성 부품		앵글 브래킷: 1, E20211
-------	--	-------------------

비고


포장당		1 갯수
-----	--	------

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부





다이어그램 및 그래프

초과이득 그래프

