


직접 반사형 센서

OUN-HPKG/6M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OU5069

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



윗쪽 렌즈의 수신기
렌즈 하단부에 투광기 있음



제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	정사각형

어플리케이션

특수성(시스템)	쇼트 레인지
동작원리	직접 반사형 센서

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...55 DC
전류소모	[mA]	35; ((24 V))
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	880

출력

전기적 디자인		PNP
출력 기능		light-on 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250
스위칭 주파수 DC	[Hz]	160
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes

범위


검출간격	[mm]	20...40; (흰색 종이 200 x 200 mm)
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	20



직접 반사형 센서

OUN-HPKG/6M

라이트 스폿 직경 관함	최대 검출영역	
쇼트 레인지	yes	
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급	IP 67	
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
기계적 데이터		
무게	[g]	295
하우징	정사각형	
크기	[mm]	28 x 16 x 51
재질	PPO 수정합	
렌즈 재질	유리	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품	앵글 브래킷: 1, E20211	
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
케이블: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
연결부		



BN = 코어 색상 :
 BU = 갈색
 BK = 청색
 흑색



직접 반사형 센서

OUN-HPKG/6M

다이어그램 및 그래프

초과이득 그래프

