


미러 반사형 센서

OUR-DXOG/S 4- Leiter

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



윗쪽 렌즈의 수신기
렌즈 하단부에 투광기 있음

제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	정사각형

어플리케이션

동작원리	미러 반사형 센서
------	-----------

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...36 DC
전류소모	[mA]	< 20
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	950

출력

전기적 디자인		PNP/NPN
출력 기능		어두워질때 켜지는 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2; ((PNP) / < 1 (NPN))
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250
스위칭 주파수 DC	[Hz]	160
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes

범위

감지범위	[m]	< 3; (트리플 미러 Ø 80 E20005)
레인지 조정가능		yes

작동 조건


주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67



미러 반사형 센서

OUR-DXOG/S 4- Leiter

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
기계적 데이터		
하우징		정사각형
크기 [mm]		28 x 16 x 51
재질		PPE 수정합
렌즈 재질		유리
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품		앵글 브래킷
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm ²		
연결부		



BK = 코어 색상 :
 BN = 흑색
 BU = 갈색
 WH = 청색
 흰색