


미러 반사형 센서

OUP-HNKG/US-100-DNO

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



윗쪽 렌즈의 수신기
렌즈 하단부에 투광기 있음

제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	정사각형

어플리케이션

특수성(시스템)	편광필터
동작원리	미러 반사형 센서

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...50 DC
전류소모 [mA]	30; ((24 V))
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적색 광선
웨이브 길이 [nm]	660

출력

전기적 디자인	NPN
출력 기능	light-on 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	250
스위칭 주파수 DC [Hz]	160
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위

감지범위 [m]	< 1,5; (트리플 미러 Ø 80 E20005)
레인지 조정가능	yes
편광필터 사용가능	yes

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...60
-----------	----------



미러 반사형 센서
OUP-HNKG/US-100-DNO

보호등급		IP 67	
테스트 / 인증서			
EMC	EN 60947-5-2		B 등급
	EN 55011		
기계적 데이터			
하우징	정사각형		
크기	[mm]	28 x 16 x 51	
재질	PPO 수정합		
렌즈 재질	유리		
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이	스위칭 상태		1 x LED, 황색
액세서리			
구성 부품	앵글 브래킷		
비고			
포장당	1 갯수		
전기적 연결			

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

