


적외선 온도센서

OWS-7520-ABOA



제품 특성		
하우징		원통형의
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	20...250 AC/DC
양극성 전환 방지		아니오
출력		
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	10,5
최대 전압강하 스위칭 출력 AC	[V]	10,5
최소부하전류	[mA]	15
최대 누수 전류	[mA]	7
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급	[mA]	200; (250 (...50 °C))
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	50
스위칭 출력의 단시간 전류 정격	[mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
스위칭 주파수 AC	[Hz]	20
스위칭 주파수 DC	[Hz]	25
쇼트 방지		아니오
과부하 방지		아니오
범위		
히스테리시스 검출 영역	[%]	1...15
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...60
보호등급		IP 65




적외선 온도센서

OWS-7520-ABOA

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
기계적 데이터		
하우징	원통형의	
크기	[mm]	Ø 58 / L = 150
재질	하우징: 황동 흰색 청동 코팅	
렌즈 재질	유리	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
비고		
비고	추천: 유니트가 합선된 이후에는 안전기능을 다시한번 검사하십시오.	
포장당	1 갯수	
전기적 연결		



연결부



참고 : IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈 ≤ 2 A 신속한 작동