




직접 반사형 센서

OWT-FPKG/0,1M/US

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OJ5060

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



렌즈 하단부에 투광기 있음

제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	정사각형

어플리케이션

동작원리	직접 반사형 센서
------	-----------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
전류소모 [mA]	35; ((36 V))
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적색 광선
웨이브 길이 [nm]	660

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	200
스위칭 주파수 DC [Hz]	250
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes



직접 반사형 센서

OWT-FPKG/0,1M/US

범위		
검출간격	[mm]	1...150
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	15
라이트 스폿 직경 관함		최대 검출영역

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 67

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급

기계적 데이터		
하우징		정사각형
크기	[mm]	36 x 60 x 10
재질		ABS 강화된 유리 화이버
렌즈 재질		PMMA

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	동작원리	1 x LED, 적색

비고		
포장당		1 갯수



전기적 연결

케이블: 0,1 m, PVC

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부





직접 반사형 센서

OWT-FPKG/0,1M/US

다이어그램 및 그래프

초과이득 그래프

