


세라믹 측정 셀을 보유한 압력 트랜스미터

PA-001PRBN14-C-DVG/US/ IV



제품 특성

입력부 및 출력부 수효	아날로그 출력 수: 1
측정범위 [psi]	0...15
프로세스 커넥션	나사로 접속 1/4" NPT 나사 내면홈

어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점
어플리케이션	산업용 어플리케이션
매체	액체 및 가스 매체
매체 온도 [°C]	-25...90
최소 버스트 압력 [psi]	450
정격압력 [psi]	145
압력 타입	상대압력

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	< 18
최소 절연 내구성 [MΩ]	100; (500 V DC)
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	아날로그 출력 수: 1
--------------	--------------

출력

출력의 전체 수	1
출력 시그널	아날로그 시그널
아날로그 출력 수	1



세라믹 측정 셀을 보유한 압력 트랜스미터

PA-001PRBN14-C-DVG/US/ /V

아날로그 전압 출력	[V]	1...5
최소 부하 내구성	[Ω]	2000
과부하 방지		yes
측정 범위 / 설정 범위		
측정범위	[psi]	0...15
정확성 / 편차		
반복성	[간격의 %]	< 0,1; (온도 변동 < 10 K)
특성곡선 이탈	[간격의 %]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 한계점 설정)
장기 견고성	[간격의 %]	< ± 0,05; (6개월 마다)
온도 계수 제로 포인트		0,1; (0...80 °C)
	[간격의 % / 10K]	
온도 계수 스패		0,2; (0...80 °C)
	[간격의 % / 10K]	
반응시간		
아날로그 출력에서 반응시간	[ms]	3
단계		
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
저장온도	[°C]	-40...100
보호등급		IP 65
테스트 / 인증서		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사합	30 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V
	간섭 방사	자동차업계 지침 2004/104/EC 준수 / CISPR 25
	방해에 대한 견고성	자동차업계 지침 2004/104/EC 준수 / ISO 11452-2
	HF 방사합	100 V/m
	펄스 저항력	ISO 7637-2 / 자극정도 3
쇼크 내구성	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
진동 내구성	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[년 (해)]	550
압력 장비 지침		sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체
기계적 데이터		
무게	[g]	222
재질		스텐레스 (1.4404 / 316L); 플루오르 탄성고무 (FKM); PA; EPDM/X
재질 (침수부품)		스텐레스 (1.4305 / 303); 세라믹; 플루오르 탄성고무 (FKM)
최소 압력 주기		1 억
프로세스 커넥션		나사로 접속 1/4" NPT 나사 내면홈
통합된 제한 요소		no (can be retrofitted)
비고		
포장당		1 갯수

PX9227



세라믹 측정 셀을 보유한 압력 트랜스미터

PA-001PRBN14-C-DVG/US/ /V

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함



연결부

