


PZ5121



LED 바 (bar) 디스플레이를 보유한 압력 센서

PZ-250MSBM12-HFPKG/US/ IV

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



- 1 LED-디스플레이
- 2 프로그래밍 버튼



제품 특성

입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 1
측정범위 [MPa]	0...25
프로세스 커넥션	나사로 접속 M12 x 1,5 나사 내면홀 ISO 6149

어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점
어플리케이션	산업용 어플리케이션
매체	액체 및 가스 매체
조건부로 적합	가스 매체 어플리케이션의 경우 최대 25 bar로 제한됩니다.
매체 온도 [°C]	-25...80
최소 버스트 압력 [MPa]	85
정격압력 [MPa]	40
압력 타입	상대압력

전기적 데이터

동작 전압 [V]	18...30 DC
전류소모 [mA]	< 50
최소 절연 내구성 [MΩ]	100; (500 V DC)
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes
Power-on 지연시간 [s]	0,2



LED 바 (bar) 디스플레이를 보유한 압력 센서

PZ-250MSBM12-HFPKG/US/ IV

내장된 watchdog		yes
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		디지털 출력 수: 1
출력		
출력의 전체 수		1
출력 시그널		스위칭 시그널
전기적 디자인		PNP
디지털 출력 수		1
출력 기능		normally open / normally closed; (파라미터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]		2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]		250
스위칭 주파수 DC [Hz]		10
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
측정 범위 / 설정 범위		
측정범위 [MPa]		0...25
세트 포인트 SP [MPa]		1,25...25
리셋 포인트 rP [MPa]		0,75...24,5
증분 [MPa]		0,25
히스테리시스 주의		조정가능
정확성 / 편차		
스위칭 포인트 정확도 [최종 값의 %]		< ± 2,0
반복성 [최종 값의 %]		< ± 0,25; (온도 변동 < 10 K)
10K 마다 온도 드리프트		< ± 0,3
소프트웨어 / 프로그래밍		
접점의 조정		프로그래밍 버튼
작동 조건		
주변온도 [°C]		-25...80
저장온도 [°C]		-40...100
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사합	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V
쇼크 내구성	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
진동 내구성	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
기계적 데이터		
크기 [mm]		Ø 34 / L = 91,5
재질		스테인레스 (1.4305 / 303); PBT; PC; PA; NBR; EPDM/X; 플루오르 탄성고무 (FKM)

PZ5121



LED 바 (bar) 디스플레이를 보유한 압력 센서

PZ-250MSBM12-HFPKG/US/ IV

재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4305 / 303); 세라믹; 플루오르 탄성고무 (FKM)
최소 압력 주기	1 억
프로세스 커넥션	나사로 접속 M12 x 1,5 나사 내면홈 ISO 6149

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	LED, 황색
	측정값	10 x LED, 녹색 해상도 최종값의 10 %

비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함

