


RM7012



솔리드 (Solid) 축을 보유한 앱솔루트 멀티턴 엔코더

RMK0025-C24/E



제품 특성		
해상도		8192 단계; 4096 회전; 25 Bit
통신 인터페이스		CAN
축 디자인		솔리드 (Solid) 축
축 직경	[mm]	10
어플리케이션		
동작원리		앱솔루트
회전 타입		multiturn
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC
전류소모	[mA]	230; ((10 V DC); 100 (24 V DC))
양극성 전환 방지		yes
출력		
전산약호		바이너리
측정 범위 / 설정 범위		
해상도		8192 단계; 4096 회전; 25 Bit
소프트웨어 / 프로그래밍		
파라미터 셋팅 옵션		CAN 파라미터; 스케일링; 프리셋; 전송속도; 회전방향; Node ID
어드레싱		어드레스 선택 스위치; 0...126



솔리드 (Solid) 축을 보유한 애플루트 멀티턴 엔코더

RMK0025-C24/E

인터페이스		
통신 인터페이스	CAN	
CAN		
기록문(프로토콜)	CANopen	
공장설정	전송속도: 125 kBit/s	
	노드 ID: 32	
버전	DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0	
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...85
최대 상대 공기습도	[%]	98
보호등급	IP 65; (하우징에: IP 65; 샤프트에 : IP 64)	
테스트 / 인증서		
쇼크 내구성		100 g (6 ms)
진동 내구성		10 g (10...1000 Hz)
MTTF	[년 (해)]	13
기계적 데이터		
무게	[g]	592,5
크기	[mm]	Ø 58 / L = 110
재질		알루미늄
최대 회전, 기계적	[U/min]	6000
축 디자인		솔리드 (Solid) 축
축 직경	[mm]	10
축 재질		강철
최대 축방향 하중 (축의 끝에)	[N]	40
최대 축 반경방향 하중 (축의 끝에)	[N]	110
고정 플랜지		플랜지 클램프
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	Preoperational Mode	LED, 녹색 플래쉬
	Operational Mode	LED, 녹색
	오류 신고	LED, 적색 플래쉬
전기적 연결		
조임공간에서 조이는 선:		