


RM7013



솔리드 (Solid) 축을 보유한 앱솔루트 멀티턴 엔코더

RMK0025-H24/E



제품 특성		
해상도		8192 단계; 4096 회전; 25 Bit
통신 인터페이스		DeviceNet
축 디자인		솔리드 (Solid) 축
축 직경	[mm]	10
어플리케이션		
동작원리		앱솔루트
회전 타입		multiturn
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC
전류소모	[mA]	230; ((10 V DC); 100 (24 V DC))
양극성 전환 방지		yes
출력		
쇼트방지		yes
전산약호		바이너리
측정 범위 / 설정 범위		
해상도		8192 단계; 4096 회전; 25 Bit
소프트웨어 / 프로그래밍		
파라미터 셋팅 옵션		회전당 해상도; 전체 해상도; 회전방향; 프리셋 값; 작동 방식; MAC ID; 전송속도



솔리드 (Solid) 축을 보유한 애플루트 멀티턴 엔코더

RMK0025-H24/E

어드레싱	어드레스 선택 스위치; 0...99; 종단 저항기	
인터페이스		
통신 인터페이스	DeviceNet	
DeviceNet		
기록문(프로토콜)	CIP (Common Industrial Protocol)	
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...85
최대 상대 공기습도	[%]	98
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
쇼크 내구성		100 g (6 ms)
진동 내구성		10 g (10...1000 Hz)
MTTF	[년 (해)]	13
기계적 데이터		
무게	[g]	592
크기	[mm]	Ø 58 / L = 110
재질		하우징 커버: 알루미늄; 하우징: 금속
최대 회전, 기계적	[U/min]	12000
축 디자인		솔리드 (Solid) 축
축 직경	[mm]	10
축 재질		스텐레스 (1.4305 / 303)
최대 축방향 하중 (축의 끝에)	[N]	40
최대 축 반경방향 하중 (축의 끝에)	[N]	110
고정 플랜지		플랜지 클램프
전기적 연결		
조임공간에서 조이는 선:		