


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

해상도	100 해상도
축 디자인	한쪽면이 열린 속이 빈 축
축 직경 [mm]	12

전기적 데이터

동작 전압 허용오차 [%]	10
동작 전압 [V]	5 DC
전류소모 [mA]	< 150

출력

전기적 디자인	TTL
각각의 출력에 대한 전기 적재 [mA]	20
스위치 주파수 [kHz]	300
A 와 B사이의 단계차이 [°]	90

측정 범위 / 설정 범위

해상도	100 해상도
-----	---------

작동 조건

주변온도 [°C]	-30...100
저장온도 [°C]	-30...100
최대 상대 공기습도 [%]	98
보호등급	IP 64

테스트 / 인증서

쇼크 내구성	100 g (6 ms)
--------	--------------




중공축을 보유한 인크리멘탈 엔코더

RO-0100-I05/N1U

진동 내구성	10 g (55...2000 Hz)
--------	---------------------

기계적 데이터	
크기	[mm] Ø 58 / L = 35,5
재질	알루미늄
최대 회전, 기계적	[U/min] 12000
최대 시작 토크	[Nm] 2,5
기준 온도 토크	[°C] 20
축 디자인	한쪽면이 열린 속이 빈 축
축 직경	[mm] 12
샤프트 핏	H7
축 재질	스텐레스
회전축의 설치 깊이	[mm] 10
방사축 주파의 최대 허용오차	[mm] 1; (최대 방사축 정렬불량: ± 0,05 mm)

전기적 연결	
케이블: 1 m, PUR; 방사방향	
갈색	A
녹색	A 도치됨
회색	B
분홍색	B 도치됨
적색	0_색인
흑색	0_색인 도치됨
청색	L+ 센서
흰색	0V 센서
갈색 / 녹색	L+ (Up)
흰색 / 녹색	0V (Un)
보라색	장애 도치됨
화면	하우징

다이아그램 및 그래프	
전기충격 도표	 회전 방향 (샤프트에서 바라봄)