


디스플레이를 보유한 플러쉬 압력센서

PI-1-1-RES30-KFPKG/US/ /P

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: PI2099

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



- 1 7 세그먼트 LED 디스플레이
- 2 프로그래밍 버튼
- 3 Aseptoflex-밀폐된 테두리
- 4 Aseptoflex식품계용 나사산



제품 특성

입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1
측정범위 [bar]	-1...1
프로세스 커넥션	나사로 접속 Aseptoflex 외부 스레드 Aseptoflex

어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점
어플리케이션	식음료 산업계를 위한 매립형 마운팅 가능
설치	350° 회전되는 하우징
매체	연고형태이면서 고체 형태인 매체; 액체 및 가스 매체
매체 온도 [°C]	-25...125; (145 max. 1h)
최소 버스트 압력 [bar]	50
정격압력 [bar]	20
압력 타입	상대압력
세척 가능하지 않은 부분 (dead space)이 없음	yes



디스플레이를 보유한 플러쉬 압력센서

PI-1-1-RES30-KFPKG/US/ /P

전기적 데이터											
동작 전압	[V]	20...30 DC									
전류소모	[mA]	< 60									
최소 절연 내구성	[MΩ]	100; (500 V DC)									
보호 클래스		III									
양극성 전환 방지		yes									
Power-on 지연시간	[s]	0,2									
내장된 watchdog		yes									
입력 / 출력											
입력부 및 출력부 수효		디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1									
출력											
출력의 전체 수		2									
출력 시그널		스위칭 시그널; 아날로그 시그널; (구성가능)									
전기적 디자인		PNP									
디지털 출력 수		1									
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2									
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250									
아날로그 출력 수		1									
아날로그 전류 출력	[mA]	4...20									
최대 부하	[Ω]	500									
쇼트방지		yes									
쇼트방지 타입		펄스									
과부하 방지		yes									
측정 범위 / 설정 범위											
측정범위	[bar]	-1...1									
세트 포인트 SP	[bar]	-0,96...1									
리셋 포인트 rP	[bar]	-0,98...0,99									
증분	[bar]	0,02									
정확성 / 편차											
스위칭 포인트 정확도	[최종 값의 %]	< ± 1,5									
반복성	[최종 값의 %]	< ± 0,25; (온도 변동 < 10 K)									
특성곡선 이탈	[최종 값의 %]	< ± 1,0									
10K 마다 온도 드리프트		< ± 0,3									
반응시간											
설정된 출력 반응시간을 위한 스위칭 주파수	반응 시간 (dAP)	[ms]	3	6	10	17	30	60	125	250	500
	스위치 주파수	[Hz]	170	80	50	30	16	8	4	2	1
반응시간	[ms]	직사각형 압력 특성에서; 세트 포인트 (SPx) = 70 %; 리셋 포인트 (rPx) = 30 %									
지연시간 프로그래밍 가능 dS, dr	[s]	0, 0,2,...10, 11,...50									



디스플레이를 보유한 플러쉬 압력센서

PI-1-1-RES30-KFPKG/US/ /P

최대 반응시간 아날로그 출력 [ms]	3
----------------------	---

소프트웨어 / 프로그래밍

접점의 조정	프로그래밍 버튼
파라미터 셋팅 옵션	히스테리시스 / 원도; normally open / normally closed; switch-on / switch-off 지연; 댐핑

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...80
저장온도 [°C]	-40...100
보호등급	IP 67

테스트 / 인증서

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사함	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V
쇼크 내구성	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
진동 내구성	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

기계적 데이터

재질	스텐레스 (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; 플루오르 탄성고무 (FKM)
재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4404 / 316L); 세라믹; PTFE
최소 압력 주기	1 억
프로세스 커넥션	나사로 접속 Aseptoflex 외부 스레드 Aseptoflex

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	LED, 적색
	기능표시	7 세그먼트 LED 디스플레이
	측정값	7 세그먼트 LED 디스플레이

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함



PI3009



디스플레이를 보유한 플러쉬 압력센서

PI-1-1-RES30-KFPKG/US/ /P

연결부

