


중공축을 보유한 인크리멘탈 엔코더

RP-2500-I24/N15

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

해상도	2500 해상도
축 디자인	관통하는 중공축
축 직경 [mm]	50

어플리케이션

동작원리 인크리멘탈

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
전류소모	[mA]	< 150


출력

전기적 디자인	HTL
각각의 출력에 대한 전기 적재 [mA]	50
스위치 주파수 [kHz]	300
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	< 60 s
A 와 B사이의 단계차이 [°]	90



중공축을 보유한 인크리멘탈 엔코더

RP-2500-I24/N15

측정 범위 / 설정 범위		
해상도		2500 해상도
작동 조건		
주변온도	[°C]	-30...65
주변온도에 대한 참고사항		문의요청에 따른 높은 온도 도표는 조립안내서를 참조
최대 상대 공기습도	[%]	75; (간단히: 95 %; 응결 허용치가 허용되지 않음)
보호등급		IP 64
테스트 / 인증서		
쇼크 내구성		100 g (6 ms)
진동 내구성		10 g (55...2000 Hz)
기계적 데이터		
무게	[g]	1300
크기	[mm]	Ø 87 / L = 55
재질		알루미늄
최대 회전, 기계적	[U/min]	4000
최대 시작 토크	[Nm]	20
기준 온도 토크	[°C]	20
축 디자인		관통하는 중공축
축 직경	[mm]	50
샤프트 핏		H7
축 재질		강철
방사축 주파의 최대 허용오차 [mm]		1,5; (단지 설치 허용오차 및 열팽창을 보상하기 위함; 동적 이동이 허용되지 않습니다.)
전기적 연결		
케이블: 1 m, PUR; 방사방향		
갈색	A	
녹색	A 도치됨	
회색	B	
분홍색	B 도치됨	
적색	0_색인	
흑색	0_색인 도치됨	
청색	10...30V 센서	
흰색	0V 센서	
갈색 / 녹색	10...30V (Up)	
흰색 / 녹색	0V (Un)	
보라색	장애 도치됨	
화면	하우징	
다이아그램 및 그래프		
전기충격 도표	 출력 A 출력 B 0_색인	