


PM1105

플러쉬 압력센서

PM-004-REZ01-E-ZVG/US



1 클램프 DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Triclamp 프로세스 연결용 씰링의 내부 직경은 22 mm 이상이어야 합니다.



제품 특성

입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1		
측정범위	-1...4 bar	-14,5...58 psi	-100...400 kPa
프로세스 커넥션	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)		

어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점		
측정요소	세라믹-정전용량형 압력 측정셀		
온도 모니터링	아니오		
어플리케이션	식음료 산업계를 위한 매립형 마운팅 가능		
매체	연고형태이면서 고체 형태인 매체; 액체 및 가스 매체		
매체 온도 [°C]	-25...150		
최소 버스트 압력	100 bar	1450 psi	10000 kPa
정격압력	30 bar	435 psi	3000 kPa
정격압력에 주의	브래킷의 압력 내구성과 클램프 연결에 사용되는 씰링을 고려하십시오.		
진공 내구성 [mbar]	-1000		
압력 타입	상대압력; 진공		
세척 가능하지 않은 부분 (dead space)이 없음	yes		
MAWP (CRN에 따른 어플리케이션용) [bar]	30		



플러쉬 압력센서

PM-004-REZ01-E-ZVG/US

전기적 데이터			
동작 전압	[V]	18...30 DC	
최소 절연 내구성	[MΩ]	100; (500 V DC)	
보호 클래스		III	
양극성 전환 방지		yes	
내장된 watchdog		yes	
2선상			
전류소모	[mA]	3,5...21,5	
Power-on 지연시간	[s]	1	
3선상			
전류소모	[mA]	< 45	
Power-on 지연시간	[s]	0,5	
입력 / 출력			
입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1		
출력			
출력의 전체 수	2		
출력 시그널	아날로그 시그널; IO-Link; (구성가능)		
디지털 출력 수	1; (IO-Link)		
아날로그 출력 수	1		
아날로그 전류 출력	[mA]	4...20; (확장가능)	
최대 부하	[Ω]	700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)	
쇼트 방지	yes		
과부하 방지	yes		
측정 범위 / 설정 범위			
측정범위	-1...4 bar	-14,5...58 psi	-100...400 kPa
아날로그 시작포인트	-1...3,2 bar	-14,5...46,4 psi	-100...320 kPa
아날로그 끝포인트	-0,2...4 bar	-2,9...58 psi	-20...400 kPa
증분	0,002 bar	0,05 psi	0,2 kPa
공장설정	ASP		0,0 bar
	AEP		4,0 bar
정확성 / 편차			
반복성	[간격의 %]	< ± 0,1; (온도 변동 < 10 K; Turn down 1:1)	
특성곡선 이탈	[간격의 %]	< ± 0,2; (히스테리시스 및 반복성을 포함한 선형성, DIN EN IEC 628-1을 준수한 한계값 세팅)	
선형 편차	[간격의 %]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)	
히스테리시스 편차	[간격의 %]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)	
장기 견고성	[간격의 %]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; 1년 마다)	
온도 계수 제로 포인트	[간격의 % / 10K]	< ± 0,05	
온도 계수 스펙	[간격의 % / 10K]	< ± 0,15	
Total deviation over temperature range	온도범위	총 편차	
	-25...15 °C	특성곡선 이탈 ± 0,05 스펙의 % 표시 / 10 K	
	15...80 °C	특성곡선 이탈	
	80...150 °C	특성곡선 이탈 ± 0.1 스펙의 % 표시 / 10 K	



플러쉬 압력센서

PM-004-REZ01-E-ZVG/US

참고	상세정보는 다이어그램 및 그래프 섹션을 참조하십시오.		
반응시간			
아날로그 출력 dAA를 위한 댐핑	[s]	0...4	
2선상			
아날로그 출력에서 반응시간 단계	[ms]	30	
3선상			
아날로그 출력에서 반응시간 단계	[ms]	7	
인터페이스			
통신 인터페이스	IO-Link		
전송 타입	COM2 (38,4 kBaud)		
IO 링크 수정	1.1		
SDCI 표준	IEC 61131-9		
프로파일	Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)		
SIO 모드	아니오		
필수 마스터 포트 타입	A		
프로세스 데이터 아날로그	3		
최소 프로세스 주기시간	[ms]	3,2	
IO-Link 해상도 압력	[bar]	0,001	
IO-Link 프로세스 데이터 (주기적)	동작원리	bit 길이	
	압력	16	
	디바이스 상태	4	
IO-Link 기능 (비주기적)	어플리케이션 특수 태그; 내부 온도		
DevidIDs 지원됨	작동 방식	DeviceID	
	default	664	
작동 조건			
주변온도	[°C]	-25...80	
저장온도	[°C]	-40...100	
보호등급	IP 67; IP 68; IP 69K		
테스트 / 인증서			
EMC	DIN EN 61000-6-2		
	DIN EN 61000-6-3		
쇼크 내구성	DIN EN 60068-2-27		50 g (11 ms)
진동 내구성	DIN EN 60068-2-6		20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[년 (해)]	323	
인증서에 대한 주의	공장 인증서 다운로드: www.factory-certificate.ifm		
UL 인증서	UL 인증서 번호	J055	
	파일 번호 UL	E174189	
기계적 데이터			
무게	[g]	392,55	
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L); PBT		
재질 (침수부품)	세라믹 (99,9 % Al2O3); 스텐레스 (1.4435 / 316L); 표면 특성: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE		
최소 압력 주기	1 억		

PM1105



플러쉬 압력센서

PM-004-REZ01-E-ZVG/US

프로세스 커넥션	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
----------	---

비고


포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함



연결부




- 1 2선식 작업을 위한 커넥션 (아날로그)
- 2 3선식 작업을 위한 접속 (아날로그 / IO-Link)
OUT1 : IO-Link
OUT2 : 아날로그 출력



다이아그램 및 그래프

정확도에 대한 주변온도의 영향



X 온도
Y 총 편차