


RP6308



중공축을 보유한 인크리멘탈 엔코더
RP-1000-I24/N10

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성		
해상도		1000 해상도
축 디자인		관통하는 중공축
축 직경	[mm]	20
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC
전류소모	[mA]	< 150
출력		
전기적 디자인		HTL
각각의 출력에 대한 전기 적재	[mA]	50
스위치 주파수	[kHz]	160
A 와 B사이의 단계차이	[°]	90
측정 범위 / 설정 범위		
해상도		1000 해상도
작동 조건		
주변온도	[°C]	-30...50
주변온도에 대한 참고사항		문의요청에 따른 높은 온도 도표는 조립안내서를 참조



중공축을 보유한 인크리멘탈 엔코더

RP-1000-I24/N10

저장온도	[°C]	-30...100
최대 상대 공기습도	[%]	98
보호등급		IP 64

테스트 / 인증서

쇼크 내구성		100 g (6 ms)
진동 내구성		10 g (55...2000 Hz)

기계적 데이터


크기	[mm]	Ø 87 / L = 45
재질		알루미늄
최대 회전, 기계적	[U/min]	6000
최대 시작 토크	[Nm]	10
기준 온도 토크	[°C]	20
축 디자인		관통하는 중공축
축 직경	[mm]	20
샤프트 핏		H7
축 재질		강철
회전축의 설치 깊이	[mm]	10
방사축 주파의 최대 허용오차	[mm]	1,5

전기적 연결

케이블: 1 m, PUR; 방사방향

갈색	A
녹색	A 도치됨
회색	B
분홍색	B 도치됨
적색	0_색인
흑색	0_색인 도치됨
청색	10...30V 센서
흰색	0V 센서
갈색 / 녹색	10...30V (Up)
흰색 / 녹색	0V (Un)
보라색	장애 도치됨
화면	하우징

다이아그램 및 그래프

전기충격 도표	 회전 방향 (샤프트에서 바라봄)
---------	---