




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 참조표
2 M3 깊이 10 mm



제품 특성

해상도	500 해상도
축 디자인	솔리드 (Solid) 축
축 직경 [mm]	6

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	150

출력

전기적 디자인	HTL
각각의 출력에 대한 전기 적재 [mA]	50
스위치 주파수 [kHz]	50
쇼트방지 타입	< 60 s
A 와 B사이의 단계차이 [°]	90

측정 범위 / 설정 범위

해상도	500 해상도
-----	---------

작동 조건

주변온도 [°C]	-20...70
저장온도 [°C]	-30...80
최대 상대 공기습도 [%]	98
보호등급	IP 64

RS5006



축형 엔코더

RS-0500-I24/NB

테스트 / 인증서

쇼크 내구성	30 g (6 ms)
진동 내구성	10 g (55...2000 Hz)

기계적 데이터


크기	[mm]	Ø 40 / L = 83
재질		알루미늄
최대 회전, 기계적	[U/min]	10000
최대 시작 토크	[Nm]	1
기준 온도 토크	[°C]	20
축 디자인		슬리드 (Solid) 축
축 직경	[mm]	6
축 재질		스텐레스
최대 축방향 하중 (축의 끝에)	[N]	20
최대 축 반경방향 하중 (축의 끝에)	[N]	20

전기적 연결

케이블: 0,4 m; 방사방향

흰색	A
녹색	B
황색	0_색인
갈색	10...30V (Up)
회색	0V (Un)
화면	하우징

다이아그램 및 그래프

전기충격 도표	 출력 A 출력 B 0_색인
---------	--