


PN009A



디스플레이가 있는 압력센서

PN-0-1BRBR14-MFPKG/US/3D IV



- 1 알파벳 번호 디스플레이; 4 자릿수
- 2 LED 디스플레이 유닛 / 스위칭 상태
- 3 프로그래밍 버튼



제품 특성		
입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1	
측정범위	-1...0 bar	-1000...0 mbar
프로세스 커넥션	나사로 접속 G 1/4 나사 내면홈	
어플리케이션		
특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점	
어플리케이션	산업용 어플리케이션	
매체	액체 및 가스 매체	
매체 온도	[°C]	-20...60
최소 버스트 압력	[mbar]	30000
정격압력	[mbar]	10000
압력 타입	상대압력; 진공	
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	18...36 DC; (SELV/PELV에 대하여)
전류소모	[mA]	< 50
보호 클래스	III	
양극성 전환 방지	yes	
과 전압 제어장치	yes; (< 40 V)	
Power-on 지연시간	[s]	0,3
내장된 watchdog	yes	



디스플레이가 있는 압력센서

PN-0-1BRBR14-MFPKG/US/3D /V

입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1
출력		
출력의 전체 수		2
출력 시그널		스위칭 시그널; 아날로그 시그널; (구성가능)
전기적 디자인		PNP
디지털 출력 수		1
출력 기능		normally open / normally closed; (파라미터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250
스위칭 주파수 DC	[Hz]	< 170
아날로그 출력 수		1
아날로그 전류 출력	[mA]	4...20
최대 부하	[Ω]	500
아날로그 전압 출력	[V]	0...10
최소 부하 내구성	[Ω]	2000
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
측정 범위 / 설정 범위		
측정범위		-1...0 bar-1000...0 mbar
세트 포인트 SP	[mbar]	-990...0
리셋 포인트 rP	[mbar]	-995...-5
증분	[mbar]	5
공장설정	SP1 = -750 mbarrP1 = -770 mbar	
정확성 / 편차		
스위칭 포인트 정확도	[간격의 %]	< ± 0,5
반복성	[간격의 %]	< ± 0,1; (온도 변동 < 10 K)
특성곡선 이탈	[간격의 %]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 한계점 설정)
히스테리시스 편차	[간격의 %]	< ± 0,25
장기 견고성	[간격의 %]	< ± 0,05; (6개월 마다)
온도 계수 제로 포인트	[간격의 % / 10K]	0,2; (0...60 °C)
온도 계수 스펜	[간격의 % / 10K]	0,2; (0...60 °C)
반응시간		
지연시간 프로그래밍 가능 dS, dr	[s]	0; 0,2...50
최대 반응시간 아날로그 출력	[ms]	3
소프트웨어 / 프로그래밍		
점점의 조정		프로그래밍 버튼
파라미터 셋팅 옵션		히스테리시스 / 온도; normally open / normally closed; switch-on / switch-off 지연; 댐핑; 디스플레이 유닛; 전류/전압 출력



디스플레이가 있는 압력센서

PN-0-1BRBR14-MFPKG/US/3D /V

작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...60
저장온도	[°C]	-40...100
보호등급		IP 65
테스트 / 인증서		
ATEX 마킹	II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X	
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사함	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V
쇼크 내구성	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
진동 내구성	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[년 (해)]	213
압력 장비 지침	sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체	
기계적 데이터		
무게	[g]	304
재질	스텐레스 (1.4301 / 304); 스텐레스 (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; 플루오르 탄성고무 (FKM); PTFE	
재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4305 / 303); 세라믹; 플루오르 탄성고무 (FKM)	
최소 압력 주기	1 억	
프로세스 커넥션	나사로 접속 G 1/4 나사 내면홈	
통합된 제한 요소	no (can be retrofitted)	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	디스플레이 유닛	4 x LED, 녹색
	스위칭 상태	LED, 황색
	기능표시	알파벳 번호 디스플레이;; 4 자릿수
	측정값	알파벳 번호 디스플레이;; 4 자릿수
디스플레이 유닛	mbar; kPa; psi; inHg	
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접속점: 금으로 도금함		
		

PN009A



디스플레이가 있는 압력센서

PN-0-1BRBR14-MFPKG/US/3D /V

연결부

