


PP0523



세라믹 측정 셀을 보유한 압력 스위치

PP-025-RBG14-QFNKG/US/ /V



- 1 통풍
- 2 실링



제품 특성			
입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 2		
측정범위	0...25 bar	0...363 psi	0...2,5 MPa
프로세스 커넥션	나사로 접속 G 1/4 외부 스레드 나사 내면홈:M5		
어플리케이션			
어플리케이션	산업용 어플리케이션		
매체	액체 및 가스 매체		
매체 온도	[°C] -25...90		
최소 버스트 압력	350 bar	5075 psi	35 MPa
정격압력	150 bar	2175 psi	15 Mpa
압력 타입	상대압력		
전기적 데이터			
동작 전압	[V]	9,6...36 DC; (커뮤니케이션 모드: 18...32)	
전류소모	[mA]	< 45	
최소 절연 내구성	[MΩ]	100; (500 V DC)	
보호 클래스		III	
양극성 전환 방지		yes	
Power-on 지연시간	[s]	0,3	
입력 / 출력			
입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 2		
출력			
출력의 전체 수	2		
출력 시그널	스위칭 시그널		



세라믹 측정 셀을 보유한 압력 스위치

PP-025-RBG14-QFNKG/US/ /V

전기적 디자인	NPN
디지털 출력 수	2
출력 기능	normally open / normally closed; (파라미터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	250
스위칭 주파수 DC	170
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

측정 범위 / 설정 범위			
측정범위	0...25 bar	0...363 psi	0...2,5 MPa
세트 포인트 SP	0,2...25 bar	4...362 psi	0,02...2,5 MPa
리셋 포인트 rP	0,1...24,9 bar	2...360 psi	0,01...2,49 MPa
증분	0,1 bar	2 psi	0,01 MPa
공장설정		SP1 = 6,3 bar	rP1 = 5,8 bar
		SP2 = 18,8 bar	rP2 = 18,3 bar
		OUT1 = Hno	OUT2 = Hno

정확성 / 편차	
스위칭 포인트 정확도 [간격의 %]	< ± 0,5
반복성 [간격의 %]	< ± 0,1; (온도 변동 < 10 K)
특성곡선 이탈 [간격의 %]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 한계점 설정)
히스테리시스 편차 [간격의 %]	< ± 0,1
장기 견고성 [간격의 %]	< ± 0,1; (1년 마다)
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K]	0,2; (0...80 °C)
온도 계수 스펙 [간격의 % / 10K]	0,2; (0...80 °C)

반응시간	
반응시간 [ms]	< 3
단계별 댐핑 프로세스 값 dAP [s]	0,003 - 0,006 - 0,010 - 0,017 - 0,060 - 0,125 - 0,250 - 0,500

작동 조건	
주변온도 [°C]	-25...85
저장온도 [°C]	-40...100
보호등급	IP 68; (7일 / 1 m 물 깊이 / 0.1 bar)

테스트 / 인증서		
EMC	방해에 대한 견고성	EN 61000-6-2
	EN 61000-4-2 ESD	4 kV 접촉방전 / 15 kV 공기방전
	EN 61000-4-3 HF 방사함	20 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	4 kV 커플링 집게
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV supply / 1 kV DC-기구들에 의한 신호
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	30 V
쇼크 내구성	DIN IEC 60068-2-27 / DIN IEC 60068-2-29	1000 g
	DIN EN 61373	카테고리 3



세라믹 측정 셀을 보유한 압력 스위치

PP-025-RBG14-QFNKG/US/ /V

진동 내구성	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
	DIN EN 60068-2-64	14 g
	DIN EN 61373	카테고리 2
MTTF [년 (해)]	309	
압력 장비 지침	sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체	

기계적 데이터

무게 [g]	227	
재질	스텐레스 (1.4301 / 304); 플루오르 탄성고무 (FKM); EPDM/X; PA	
재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4305 / 303); 세라믹; 플루오르 탄성고무 (FKM)	
최소 압력 주기	1 억	
프로세스 커넥션	나사로 접속 G 1/4 외부 스레드 나사 내면홀:M5	
통합된 제한 요소	no (can be retrofitted)	

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	작동	2 x LED, 녹색
	스위칭 상태	2 x LED, 황색
외부설정(Teach) 기능	yes	

비고


포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부



OUT1 스위치 출력
OUT2 스위치 출력
진단 출력