



RV6113



솔리드 (Solid) 축을 보유한 인크리멘탈 엔코더

RV-3600-I24/R2E

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



- 1 참조표
2 M3 깊이 5 mm



제품 특성

해상도	3600 해상도
축 디자인	솔리드 (Solid) 축
축 직경 [mm]	10

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	150

출력

전기적 디자인	HTL
각각의 출력에 대한 전기 적재 [mA]	50
스위치 주파수 [kHz]	300
쇼트방지 타임	< 60 s
A 와 B사이의 단계차이 [°]	90

측정 범위 / 설정 범위

해상도	3600 해상도
-----	----------

작동 조건

주변온도 [°C]	-20...85
저장온도 [°C]	-30...100
보호등급	IP 66

테스트 / 인증서

쇼크 내구성	100 g (6 ms)
--------	--------------




솔리드 (Solid) 축을 보유한 인크리멘탈 엔코더

RV-3600-I24/R2E

진동 내구성	10 g (55...2000 Hz)
--------	---------------------

기계적 데이터	
크기	[mm] Ø 58 / L = 46
재질	알루미늄
최대 회전, 기계적	[U/min] 12000
최대 시작 토크	[Nm] 1
기준 온도 토크	[°C] 20
축 디자인	솔리드 (Solid) 축
축 직경	[mm] 10
축 재질	강철
최대 축방향 하중 (축의 끝에)	[N] 10
최대 축 반경방향 하중 (축의 끝에)	[N] 20

전기적 연결	
케이블: 2 m, PVC; 방사방향	
커넥터: 1 x (ifm 1001.1)	
갈색	A
녹색	A 도치됨
회색	B
분홍색	B 도치됨
적색	0_색인
흑색	0_색인 도치됨
갈색 / 녹색	L+
흰색 / 녹색	0V
보라색	장애 도치됨
screen	하우징

다이아그램 및 그래프	
전기충격 도표	 회전 방향 (샤프트에서 바라봄)