




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 2
프로세스 커넥션	나사로 접속 M26 x 1,5

어플리케이션

디자인	T 조각용 (DIN 2353): QL 22-18-22
매체 온도 [°C]	0...80
정격압력 [bar]	30

전기적 데이터

동작 전압 [V]	20...28 DC
전류소모 [mA]	< 80
양극성 전환 방지	yes
Power-on 지연시간 [s]	15; (시각적으로 신호되어짐)

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 2
--------------	-------------

출력

출력의 전체 수	2
출력 시그널	스위칭 시그널
전기적 디자인	PNP
디지털 출력 수	2
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5



유량 감시기

SAE18BBDGPKG/W/US

스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	200
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes

측정 범위 / 설정 범위		
(일정시간 당의) 관류 영역	[l/min]	0...20
설정범위	[l/min]	0,4...19,6

정확성 / 편차		
반복성 주의		3 % (Q < 30 %) / 7 % (Q < 100 %)
온도증감 변화도	[K/min]	200
히스테리시스	[l/min]	ca. 10
측정오류	[최종 값의 %]	max. ± 10

반응시간		
반응시간	[s]	5; (10%...90%)

소프트웨어 / 프로그래밍		
점점의 조정		누름버튼

작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...60
보호등급		IP 67

기계적 데이터		
크기	[mm]	Ø 14
재질		PBT-GF20
재질 (침수부품)		스텐레스 (1.4571/316Ti) 부분적으로 니켈 도금함
프로세스 커넥션		나사로 접속 M26 x 1,5

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	동작원리	10 x LED, 멀티 컬러 해상도 최종값의 10 %

비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A




SA3006



유량 감시기

SAE18BBDGPKG/W/US

연결부



	코어 색상 :
BN =	갈색
BU =	청색
BK =	흑색
WH =	흰색