


SA4304



유량센서

SAEXXXB50KG/US-100



- L 200 mm
 1 LEDs 디스플레이 유닛
 I, II 사용되지 않음
 2 알파벳 번호 디스플레이; 4 자릿수 적색 / 녹색
 3 프로그래밍 버튼
 4 회전 가능한 하우징의 상단부 345°

ACS CRN EC 1935/2004 FCM KTW/W270 Reg31

제품 특성

입력부 및 출력부 수효	아날로그 출력 수: 2
프로세스 커넥션	Ø 8 mm

어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점
매체	물; 글리콜 용액; 공기; 오일
매개체에 대한 주의사항	점도를 가진 저점도 오일: $\leq 40 \text{ mm}^2/\text{s}$ (40 °C) 점도를 가진 고점도 오일: $> 40 \text{ mm}^2/\text{s}$ (40 °C)
매체 온도 [°C]	-20...100
정격압력 [bar]	50
정격압력 [MPa]	5
MAWP (CRN에 따른 어플리케이션용) [bar]	50



유량센서

SAEXXXB50KG/US-100

전기적 데이터		
동작 전압 [V]		18...30 DC
전류소모 [mA]		< 100
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
Power-on 지연시간 [s]		10
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		아날로그 출력 수: 2
출력		
출력의 전체 수		2
출력 시그널		아날로그 시그널
아날로그 출력 수		2
아날로그 전류 출력 [mA]		4...20; (확장가능)
최대 부하 [Ω]		350
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
측정 범위 / 설정 범위		
프로브 길이 L [mm]		200
동작모드		비교적; 절대 액체; 절대적으로 가스 상태; (애플 루트: 레퍼런스 측정 권장함; 공장설정: 비교적)
온도 모니터링		
측정범위 [$^{\circ}\text{C}$]		-20...100
해상도 [$^{\circ}\text{C}$]		0,2
아날로그 시작포인트 [$^{\circ}\text{C}$]		-20...76
아날로그 끝포인트 [$^{\circ}\text{C}$]		4...100
증분 [$^{\circ}\text{C}$]		0,2
액상 매체 - 절대 작동모드		
설정범위 [m/s]		0,04...3
최대 민감도 [m/s]		0,04...3
액상 매체 - 상대 작동 모드		
설정범위 [m/s]		0,04...6
최대 민감도 [m/s]		0,04...3
가스 - 작동 모드 "절대"		
설정범위 [m/s]		0...100
최대 민감도 [m/s]		30...100
가스 - 작동 모드 "상대"		
설정범위 [m/s]		0...200
최대 민감도 [m/s]		30...100
정확성 / 편차		
온도 이탈 [cm/s x 1/K]		0,003 m/s x 1/K (< 20 $^{\circ}\text{C}$; > 70 $^{\circ}\text{C}$)
온도증감 변화도 [K/min]		100



유량센서

SAEXXXB50KG/US-100

절대 동작모드		
반복성	0,05 m/s; (물; 유량속도: 0,05...3 m/s)	
상대 동작모드		
정확성	± (7 % MW + 2 % MEW); (다음 주변조건에서 최대 민감도 레인지에 있는 상대 모드용;; 물: 20...70 °C; 입구면 길이: 1,5 m; DN25 (DIN 2448); 지침에 따른 설치 위치; 다른 매체 및 마운팅 위치에 따라 정확도가 다를 수 있습니다.)	
반복성	0,05 m/s; (물; 유량속도: 0,05...3 m/s)	
온도 모니터링		
온도 이탈	± 0,005 K/°C	
정확성	[K]	± 0,3 / ± 1; (물; 유량속도: 0,3...3 m/s / 공기; 유량속도: > 10 m/s)
반응시간		
반응시간	[s]	0,5; (T09; 물; 글리콜: 0,8 s; 공기: 7 s; 오일: 1,8 s; 각각 T09)
온도 모니터링		
응답 동력 T05 / T09	[s]	1,5 (T09); (물; 유량속도: 0,3...3 m/s)
소프트웨어 / 프로그래밍		
파라미터 셋팅 옵션	매체 선택; 댐핑; 외부설정(Teach) 기능; 디스플레이가 회전되며 switched off 될 수 있습니다.; 표준 측정 단위; 프로세스 값 색상	
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...80
저장온도	[°C]	-40...100
보호등급	IP 65; IP 67	
테스트 / 인증서		
EMC	DIN EN 60947-5-9	
쇼크 내구성	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
진동 내구성	DIN EN 60068-2-6	2 g (10...2000 Hz)
MTTF	[년 (해)]	180
UL 인증서	UL 인증서 번호	I018
	파일 번호 UL	E174189
기계적 데이터		
무게	[g]	312,5
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30	
재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4404 / 316L)	
프로세스 커넥션	Ø 8 mm	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	디스플레이 유닛	6 x LED, 녹색 (% , m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
	측정값	알파벳 번호 디스플레이; , 적색 / 녹색 4 자릿수
비고		
비고	MW = 측정값	
	MEW = 측정영역의 최종값	
포장당	1 갯수	

SA4304



유량센서


SAEXXXB50KG/US-100

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함



연결부



OUT1: DIN EN 60947-5-2가 준수된 색상
아날로그 출력 온도 모니터링
OUT2: 아날로그 출력 용적유량 모니터링
코어 색상:
BK = 흑색
BN = 갈색
BU = 청색
WH = 흰색