



제조환경에서 moneo를 작동시키기 위한 하드웨어
moneo appliance QHA210

moneo 제품 작동에 필요한 라이선스는 별도로 주문하셔야 합니다

1 LED 상태

2 on/off 스위치

3 USB 3.0 x 3

4 USB 2.0 x 1

5 이더넷 인터페이스 A

6 이더넷 인터페이스 B

7 DisplayPort 인터페이스 x 2

8 전압 공급

9 접지

어플리케이션		
어플리케이션		moneo 운영을 위한 IT 하드웨어
		메모리 용량 및 처리 능력 제공
		Moneo 소프트웨어가 사전 설치되어 있습니다.
		특별한 IT 지식이 요구되지 않는 쉬운 셋업
내용 설명		설정 및 유지보수를 위한 어플라이언스 관리 시스템 (AMS) 포함
호환성		IT 인프라에 무관하게 사용 가능
		언제든지 IT 네트워크 구조에 통합될 수 있습니다.
연결성		센서 및 IT 네트워크용 인터페이스
유지보수 및 지원		어플라이언스 관리 시스템을 통하여 통합된 업데이트, 백업 및 지원 기능
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...36 DC



제조환경에서 moneo를 작동시키기 위한 하드웨어

moneo appliance QHA210

전력소비	[W]	21; (최대: 47)
출력		
비디오 출력 수		2; (DisplayPort)
소프트웨어 / 프로그래밍		
포함된 라이선스		appliance management system (AMS)
라이선스에 대한 주의		하드웨어 바운드; moneo 제품 작동에 필요한 라이선스는 별도로 주문하셔야 합니다
작동 시스템		Debian Linux 11
AMS		
언어		독문; 영어; 프랑스어; 이탈리아어; 스페인어; 포르투갈어; 중국어; 일본어; 한국어
AMS 콘솔		
언어		영어
시스템 전제조건들		
웹 브라우저		Google Chrome; Mozilla Firefox; (지원되는 버전: 현재 릴리스 노트를 참조하십시오.)
인터페이스		
통신 인터페이스		Ethernet; USB
이더넷 인터페이스 수		2; (Gbit)
USB 인터페이스 수		4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A)
작동 조건		
주변온도	[°C]	0...70
저장온도	[°C]	-20...60
최대 상대 공기습도	[%]	95; (40 °C 비응축)
보호등급		IP 40
테스트 / 인증서		
쇼크 내구성	IEC60068-2-27	50 g 11 ms
진동 내구성	IEC 60068-2-6	4 Grms / 10...500 Hz
기계적 데이터		
무게	[g]	1269,2
크기	[mm]	35 x 105 x 150
하드웨어		
프로세서		Intel Atom E3940 Quad Core
TPM 칩		V 2.0
BIOS		AMI UEFI (128 Mbit)
작업 메모리		8 GB
대용량 저장공간		256 GB SSD
비고		
조언		moneo 제품 작동에 필요한 라이선스는 별도로 주문하셔야 합니다
포장당		1 개수