


단종제품



제품 특성

입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 1
프로세스 커넥션	G 1/2

어플리케이션

어플리케이션	공작기계; 드릴의 내부 냉각
매체	액상매체; 물; 글리콜 용액; 냉각제
매체 온도 [°C]	0...60
정격압력 [bar]	200

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC; (SELV/PELV에 대하여)
전류소모	[mA]	< 15
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수호 디지털 출력 수: 1



역류 방지 밸브 유량 센서

SBU12DI0BPKG/US

출력		
출력의 전체 수		1
출력 시그널		스위칭 시그널
전기적 디자인		PNP
디지털 출력 수		1
출력 기능		N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	100
쇼트방지		yes
과부하 방지		yes
측정 범위 / 설정 범위		
(일정시간 당의) 관류 영역	[l/min]	75
설정범위	[l/min]	0,3...75
정확성 / 편차		
재연성	[최종 값의 %]	1
히스테리시스	[l/min]	0,2...2
측정오류	[최종 값의 %]	± 5
반응시간		
반응시간	[s]	< 0,01
작동 조건		
주변온도	[°C]	0...60
저장온도	[°C]	-15...80
보호등급		IP 65; IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
쇼크 내구성	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
진동 내구성	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[년 (해)]	15,78
기계적 데이터		
무게	[g]	761,2
재질		알루미늄 알루미늄으로 도금함; PA
재질 (침수부품)		스텐레스 (1.4310 / 301); 스텐레스 (1.4301 / 304); 알루미늄 알루미늄으로 도금함; PBT; PU; O 링: 플루오르 탄성고무 (FKM)
프로세스 커넥션		G 1/2
기계적 스위칭 주기		천만
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	4 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품		막아주는 덮개



역류 방지 밸브 유량 센서
SBU12DI0BPKG/US

비고	
비고	냉각제용 표준 세팅에서 온도 변화로 인한 영향은 경미합니다.
	오일의 경우 세팅은 온도와 점도의 영향을 받습니다.
	권장사항 200 마이크론 필터 사용
	냉각제 (20 °C)와 관련된 모든 데이터
포장당	1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

