




평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서

SFM12AACE1

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

프로세스 커넥션	M12 x 1
----------	---------

어플리케이션

어플리케이션	폭발 위험영역 1
매체 온도 [°C]	-25...80
정격압력 [bar]	5

액상매체

어플리케이션	폭발 위험영역 1
매체 온도 [°C]	-25...80

전기적 데이터

감시 모니터에 대한 접속	VS 0200 Exi
---------------	-------------

측정 범위 / 설정 범위

액상매체	
설정범위 [cm/s]	0...60
최대 민감도 [cm/s]	0...20

정확성 / 편차

온도증감 변화도 [K/min]	7
------------------	---

반응시간

반응시간 [s]	2...20
----------	--------

액상매체

반응시간 [s]	2...20
----------	--------

작동 조건

보호등급	IP 67
------	-------

기계적 데이터

하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M12 x 1
스레드 지정	M12 x 1
재질	PTFE
재질 (침수부품)	PTFE
프로세스 커넥션	M12 x 1

SF0703



평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서

SFM12AACE1

비고


포장당

1 갯수

전기적 연결

케이블: 2 m, TPE-S; 최대 케이블 길이: 100 m; 5 x 0,34 mm²

연결부



	코어 색상 :
BN =	갈색
BU =	청색
BK =	흑색
WH =	흰색
GY =	회색