


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

프로세스 커넥션 G 1/2 외부 스레드

어플리케이션

어플리케이션	구·영역 0
매체 온도 [°C]	-20...60
정격압력 [bar]	30

액상매체

어플리케이션	구·영역 0
매체 온도 [°C]	-20...60

가스 매체

매체 온도 [°C]	-20...60
------------	----------

전기적 데이터

감시 모니터에 대한 접속 VS 0200 Exi

측정 범위 / 설정 범위

액상매체

설정범위 [cm/s]	3...300
최대 민감도 [cm/s]	3...60

가스 매체

설정범위 [cm/s]	200...2000
최대 민감도 [cm/s]	200...800

정확성 / 편차

온도증감 변화도 [K/min]	15
------------------	----

반응시간

반응시간 [s]	1...10
----------	--------

액상매체

반응시간 [s]	1...10
----------	--------

가스 매체

반응시간 [s]	1...10
----------	--------

작동 조건

보호등급	IP 67
------	-------



평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서


SFR12ABBE0/20M

기계적 데이터	
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
재질	스텐레스 (1.4571/316Ti)
재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4571/316Ti)
프로세스 커넥션	G 1/2 외부 스레드

비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결	
케이블: 20 m, TPE-S; 최대 케이블 길이: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	

연결부	
-----	--



	코어 색상 :
BN =	갈색
BU =	청색
BK =	흑색
WH =	흰색
GY =	회색