SF5300

평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서

SFD10ZDB /6M



1 나사 내면홈 M18 x 1;5

제품 특성		
프로브 길이 L	[mm]	45
프로세스 커넥션		M18 x 1,5 나사 내면홈
어플리케이션		
어플리케이션		고온도 영역
매체		액상매체; 가스 매체
정격압력	[bar]	300
액상매체		
매체 온도	[°C]	0...120
가스 매체		
매체 온도	[°C]	0...100
전기적 데이터		
감시 모니터에 대한 접속		VS3000
측정 범위 / 설정 범위		
프로브 길이 L	[mm]	45
액상매체		
설정범위	[cm/s]	3...300
최대 민감도	[cm/s]	3...60
가스 매체		
설정범위	[cm/s]	200...3000
최대 민감도	[cm/s]	200...800
정확성 / 편차		
온도증감 변화도	[K/min]	300
반응시간		
반응시간	[s]	1...10
작동 조건		
보호등급		IP 67

SF5300

평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서

SFD10ZDB /6M

테스트 / 인증서			
쇼크 내구성		DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
진동 내구성		DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[년 (해)]	8096	

기계적 데이터		
무게	[g]	454,5
하우징		어댑터용
크기	[mm]	M18 x 1,5
스레드 지정		M18 x 1,5
재질		마디가 있는너트: 스텐레스; 케이블 글랜드: 플루오르 탄성고무 (FKM); 케이블 글랜드용 너트 : 황동 니켈도금함; 슬리브: 황동 니켈도금함
재질 (침수부품)		스텐레스 (1.4404 / 316L); O 링: 플루오르 탄성고무 (FKM) 80 Shore A
프로세스 커넥션		M18 x 1,5 나사 내면홈

비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결

케이블: 6 m, 실리콘; 최대 케이블 길이: 100 m; 5 x 0,34 mm²

연결부



	코어 색상 :
BN =	갈색
BU =	청색
BK =	흑색
WH =	흰색
GY =	회색