

제품 특성

프로브 길이 L	[mm]	15...156
프로세스 커넥션		Ø 10 mm

어플리케이션

특수성(시스템)		금으로 도금한 접속점
어플리케이션		고온도 영역
설치		압착 어댑터를 위한 적절한 센서
매체		액상매체; 가스 매체
매체 온도	[°C]	-25...80
정격압력	[bar]	30

액상매체

어플리케이션		고온도 영역
설치		압착 어댑터를 위한 적절한 센서
매체 온도	[°C]	-25...80

가스 매체

매체 온도	[°C]	-25...80
-------	------	----------

전기적 데이터

감시 모니터에 대한 접속		VS3000
---------------	--	--------

측정 범위 / 설정 범위

프로브 길이 L	[mm]	15...156
액상매체		
설정범위	[cm/s]	3...300
최대 민감도	[cm/s]	3...60
가스 매체		
설정범위	[cm/s]	200...3000
최대 민감도	[cm/s]	200...800

정확성 / 편차

온도증감 변화도	[K/min]	30
----------	---------	----

반응시간

반응시간	[s]	1...10
------	-----	--------

액상매체


반응시간	[s]	1...10
------	-----	--------

SF6200



평가 유닛에 대한 접촉용 유량 센서

SFG10ABB /US-100

가스 매체		
반응시간	[s]	1...10
작동 조건		
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
쇼크 내구성	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
진동 내구성	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[년 (해)]	8583
기계적 데이터		
무게	[g]	89
크기	[mm]	Ø 10
재질		스텐레스 (1.4404 / 316L) 여러 부분으로 됨, 용접됨
재질 (침수부품)		스텐레스 (1.4404 / 316L) 여러 부분으로 됨, 용접됨
프로세스 커넥션		Ø 10 mm
액세서리		
액세서리 (옵션)		압착 어댑터: R 1/2, E40160
		압착 어댑터: 1/2" NPT, E40174
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함; 최대 케이블 길이: 100 m		
		


SF6200



평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서

SFG10ABB /US-100

연결부



BN =	코어 색상 :
BU =	갈색
BK =	청색
WH =	흑색
GY =	흰색
	회색