
SI0104

유량 감시기

SID10ABB100G/US-100-IAZ

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 나사 내면홈 M18 x 1,5
2 세팅 누름버튼

제품 특성		
입력부 및 출력부 수효		아날로그 출력 수: 1
프로세스 커넥션		M18 x 1,5 나사 내면홈
어플리케이션		
매체		액상매체
매체 온도	[°C]	-25...80
정격압력	[bar]	30
액상매체		
매체 온도	[°C]	-25...80
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	20...36 DC; (SELV/PELV에 대하여 ; UL에 관련하여: UL508에 의거한 과전류 안전장치를 가진 “한계 전압”.)
전류소모	[mA]	90; (부담이 없음)
양극성 전환 방지		yes
Power-on 지연시간	[s]	15; (시각적으로 신호되어짐)
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		아날로그 출력 수: 1
출력		
출력의 전체 수		1
출력 시그널		아날로그 시그널
아날로그 출력 수		1

SI0104

유량 감시기

SID10ABB100G/US-100-IAZ

아날로그 전류 출력	[mA]	4...20	
최대 부하	[Ω]	500	
과부하 방지		yes	
측정 범위 / 설정 범위			
액상매체			
설정범위	[cm/s]	3...60	
반응시간			
반응시간	[s]	1...10	
액상매체			
반응시간	[s]	1...10	
작동 조건			
주변온도	[°C]	-25...80	
보호등급		IP 67	
테스트 / 인증서			
쇼크 내구성		DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
진동 내구성		DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
기계적 데이터			
크기	[mm]	M18 x 1,5	
스레드 지정		M18 x 1,5	
재질		PBT-GF20	
재질 (침수부품)		스텐레스 (1.4404 / 316L); O 링: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A	
프로세스 커넥션		M18 x 1,5 나사 내면홈	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		동작원리	10 x LED, 2색상
비고			
포장당		1 갯수	
전기적 연결			

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



SI0104

유량 감시기

SID10ABB100G/US-100-IAZ

연결부

