




유량 감시기

SID10ADTFPKG/US-100-IPF

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: SI5100

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



- 1 나사 내면홀 M18 x 1,5
- 2 세팅 누름버튼



제품 특성		
입력부 및 출력부 수효		디지털 출력 수: 1
프로세스 커넥션		M18 x 1,5 나사 내면홀
어플리케이션		
매체		액상매체; 가스 매체; 자극적인 매체
매체 온도	[°C]	-25...80
정격압력	[bar]	300
액상매체		
매체 온도	[°C]	-25...80
가스 매체		
매체 온도	[°C]	-25...80
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	20...36 DC; (SELV/PELV에 대하여)
전류소모	[mA]	< 80
양극성 전환 방지		yes
Power-on 지연시간	[s]	15; (시각적으로 신호되어짐)
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		디지털 출력 수: 1



유량 감시기

SID10ADTFPKG/US-100-IPF

출력		
출력의 전체 수		1
출력 시그널		스위칭 시그널
전기적 디자인		PNP
디지털 출력 수		1
출력 기능		normally open / normally closed; (파라미터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	400
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
측정 범위 / 설정 범위		
프로브 길이 L	[mm]	45
액상매체		
설정범위	[cm/s]	3...300
최대 민감도	[cm/s]	3...60
가스 매체		
설정범위	[cm/s]	200...3000
최대 민감도	[cm/s]	200...800
정확성 / 편차		
온도증감 변화도	[K/min]	300
반응시간		
반응시간	[s]	1...10
액상매체		
반응시간	[s]	1...10
가스 매체		
반응시간	[s]	1...10
소프트웨어 / 프로그래밍		
접점의 조정		누름버튼
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
쇼크 내구성	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
진동 내구성	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
기계적 데이터		
무게	[g]	251,5
크기	[mm]	M18 x 1,5
스레드 지정		M18 x 1,5
재질		PBT-GF20
재질 (침수부품)		티탄 (3.7035); O 링: 플루오르 탄성고무 (FKM) 80 Shore A

SI1100



유량 감시기



SID10ADTFPKG/US-100-IPF

프로세스 커넥션	M18 x 1,5 나사 내면홈		
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이	동작원리	10 x LED, 세가지 색상	
비고			
포장당	1 갯수		
전기적 연결			

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부



P = 프로그래밍 전선 원격 교정용