


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



- 1 나사 내면홀 M18 x 1,5
2 세팅 누름버튼



제품 특성

입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 1
프로세스 커넥션	M18 x 1,5 나사 내면홀

어플리케이션

매체	액상매체; 가스 매체; 자극적인 매체
매체 온도 [°C]	-25...80
정격압력 [bar]	300

액상매체

매체 온도 [°C]	-25...80
------------	----------

가스 매체

매체 온도 [°C]	-25...80
------------	----------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	20...36 DC; (SELV/PELV에 대하여)
전류소모 [mA]	< 80
양극성 전환 방지	yes
Power-on 지연시간 [s]	15; (시각적으로 신호되어짐)

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 1
--------------	-------------

출력

출력의 전체 수	1
출력 시그널	스위칭 시그널



유량 감시기

SID10ADTFNKG/US-100-INF

전기적 디자인	NPN
디지털 출력 수	1
출력 기능	normally open / normally closed; (파라미터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	400
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

측정 범위 / 설정 범위

액상매체	
설정범위 [cm/s]	3...300
최대 민감도 [cm/s]	3...60
가스 매체	
설정범위 [cm/s]	200...3000
최대 민감도 [cm/s]	200...800

정확성 / 편차

온도증감 변화도 [K/min]	300
------------------	-----

반응시간

반응시간 [s]	1...2
액상매체	
반응시간 [s]	1...2
가스 매체	
반응시간 [s]	1...2

소프트웨어 / 프로그래밍

점점의 조정	누름버튼
--------	------

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...80
보호등급	IP 67

테스트 / 인증서

쇼크 내구성	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
진동 내구성	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)

기계적 데이터

크기 [mm]	M18 x 1,5
스레드 지정	M18 x 1,5
재질	PBT-GF20
재질 (침수부품)	티탄 (3.7035); O 링: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
프로세스 커넥션	M18 x 1,5 나사 내면홈

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	동작원리	10 x LED, 세가지 색상
-------	------	------------------

비고



포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부



P = 프로그래밍 전선