


RM3008



중공축을 보유한 애플루트 멀티턴 엔코더

RM-0025-E24/E-U



제품 특성		
해상도		8192 단계; 4096 회전; 25 Bit
통신 인터페이스		PROFIBUS DP
축 디자인		한쪽면이 열린 속이 빈 축
축 직경	[mm]	12
어플리케이션		
동작원리		애플루트
회전 타입		multiturn
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC
전류소모	[mA]	100; ((24 V))
양극성 전환 방지		yes
출력		
전산약호		바이너리
측정 범위 / 설정 범위		
해상도		8192 단계; 4096 회전; 25 Bit
소프트웨어 / 프로그래밍		
파라미터 셋팅 옵션		코드 값의 카운팅 방향; 해상도; 제로 포인트; 한계 스위치 HI 및 LO; 동작 표시기; 멀티 턴 / 싱글 턴 분리
진단 기능		알람; 경고; 상태; 엔코더의 시리얼 번호
어드레싱		어드레스 선택 스위치; 0...126



중공축을 보유한 애플루트 멀티턴 엔코더

RM-0025-E24/E-U

인터페이스		
통신 인터페이스	PROFIBUS DP	
PROFIBUS DP		
전송 표준	DPV2	
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...85
최대 상대 공기습도	[%]	98
보호등급	IP 67; (하우징에: IP 67; 샤프트에 : IP 67)	
테스트 / 인증서		
쇼크 내구성		100 g (6 ms)
진동 내구성		10 g (10...2000 Hz)
MTTF	[년 (해)]	13,5
기계적 데이터		
무게	[g]	648
크기	[mm]	Ø 58,5 / L = 99
재질	알루미늄; 압축고리: 황동	
최대 회전, 기계적	[U/min]	12000
축 디자인	한쪽면이 열린 속이 빈 축	
축 직경	[mm]	12
축 재질	강철	
최대 축방향 하중 (축의 끝에)	[N]	40
최대 축 반경방향 하중 (축의 끝에)	[N]	110
고정 플랜지	(발전기의) 고정자 커플링	
전기적 연결		
조임공간에서 조이는 선:		