




솔리드 (Solid) 축을 보유한 앱솔루트 멀티턴 엔코더

RM-4096-S24/B A

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 M4 중 6 mm



제품 특성

해상도	4096 단계; 4096 회전; 24 Bit
통신 인터페이스	SSI-전산자료 인터페이스
축 디자인	슬리드 (Solid) 축
축 직경 [mm]	6

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
전류소모	[mA]	< 200
전기적 최대 회전	[U/min]	6000

출력

전산약호	그레이 코드; (시계 방향으로 돌리면 코드 값이 증가합니다 (샤프트에서 보임).)
코드신호	전산자료 입력; TTL 호환 신호; RS 485에 따른 드라이버로부터 클록 및 클록 (도치됨); 데이터 출력; 동기화된 시리얼; TTL-호환성있는 신호 데이터 및 데이터 (inv.)

측정 범위 / 설정 범위

해상도	4096 단계; 4096 회전; 24 Bit
-----	--------------------------

인터페이스

통신 인터페이스	SSI-전산자료 인터페이스
----------	----------------

작동 조건


주변온도	[°C]	-20...85
저장온도	[°C]	-30...100
보호등급		IP 64

RM6112



솔리드 (Solid) 축을 보유한 애플루트 멀티턴 엔코더

RM-4096-S24/B A

테스트 / 인증서		
쇼크 내구성		100 g (6 ms)
진동 내구성		10 g (55...2000 Hz)
기계적 데이터		
재질		알루미늄
최대 회전, 기계적	[U/min]	10000
최대 시작 토크	[Nm]	1
기준 온도 토크	[°C]	20
축 디자인		솔리드 (Solid) 축
축 직경	[mm]	6
축 재질		강철
최대 축방향 하중 (축의 끝에)	[N]	10
최대 축 반경방향 하중 (축의 끝에)	[N]	20
비고		
비고		전선 / 핀이 연결되지 않았습니다 (n.c.). 사용할 수 없음
전기적 연결		
커넥터: 1 x, 방사방향; 최대 케이블 길이: 100 m		
1	0V Un	
2	전산자료	
3	규칙적인 작동 사이클	
4	n.c.	
5	n.c.	
6	n.c.	
7	n.c.	
8	+ Ub	
9	n.c.	
10	전산자료 도치됨	
11	규칙적인 작동 사이클 도치됨	
12	n.c.	
다이아그램 및 그래프		
전기충격 도표		
		규칙적인 작동 사이클 전산자료