


SL5204



기류 모니터

SLG23XEE40KG/2M



제품 특성		
입력부 및 출력부 수효		아날로그 출력 수: 1
프로세스 커넥션		Ø 23 mm
어플리케이션		
매체 온도	[°C]	20...40
정격압력	[bar]	1
전기적 데이터		
동작 전압 허용오차	[%]	-10...10
동작 전압	[V]	24 DC
전류소모	[mA]	< 35
최소 절연 내구성	[MΩ]	100; (500 V DC)
Power-on 지연시간	[s]	90
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		아날로그 출력 수: 1
출력		
출력의 전체 수		1
출력 시그널		아날로그 시그널
아날로그 출력 수		1
아날로그 전압 출력	[V]	0...10
측정 범위 / 설정 범위		
(일정시간 당의) 관류 영역	[cm/s]	200...3000
유량영역에 대한 주의		= 1...10 V
정확성 / 편차		
온도증감 변화도	[K/min]	1
작동 조건		
주변온도	[°C]	-10...40


SL5204



기류 모니터

SLG23XEE40KG/2M

저장온도	[°C]	-25...85
보호등급		IP 65
테스트 / 인증서		
MTTF	[년 (해)]	727
기계적 데이터		
무게	[g]	195
크기	[mm]	Ø 23 / L = 142
재질		하우징: PBT; 센서 표면: 티탄
재질 (침수부품)		PBT; 티탄
프로세스 커넥션		Ø 23 mm
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	LED, 녹색
액세서리		
구성 부품		마운팅 클램프: 1, E40048
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm ² , PVC		
연결부		



	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
WH =	흰색