




제품 특성	
입력부 및 출력부 수효	아날로그 출력 수: 2
측정범위	0,1...25 l/min 0,03...6,6 gpm
프로세스 커넥션	나사로 접속 Rc 1/2 나사 내면홈 DN15
어플리케이션	
특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점
어플리케이션	산업용 어플리케이션
매체	전도력있는 액상 매체; 물; 물을 기본으로 하는 매체
매개체에 대한 주의사항	전도성: $\geq 20 \mu\text{S/cm}$ 점도: $< 70 \text{ mm}^2/\text{s}$ (40 °C)
매체 온도	[°C] -10...70
정격압력	[bar] 16
정격압력	[MPa] 1,6
전기적 데이터	
동작 전압	[V] 20...30 DC; (SELV/PELV에 대하여)
전류소모	[mA] 120; (24 V)
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes
Power-on 지연시간	[s] 5
입력 / 출력	
입력부 및 출력부 수효	아날로그 출력 수: 2
출력	
출력의 전체 수	2
출력 시그널	아날로그 시그널
아날로그 출력 수	2
아날로그 전류 출력	[mA] 4...20; (확장가능)



자기 유도형 유량계 센서

SMK12GGX50KG/US-100

최대 부하	[Ω]	500
과부하 방지		yes
측정 범위 / 설정 범위		
측정범위	0,1...25 l/min	0,03...6,6 gpm
표시영역	-30...30 l/min	-7,92...7,92 gpm
해상도	0,05 l/min	0,01 gpm
아날로그 시작 포인트 ASP	0...20 l/min	0...5,28 gpm
아날로그 최종 포인트 AEP	5...25 l/min	1,32...6,6 gpm
보폭	0,05 l/min	0,01 gpm
온도 모니터링		
측정범위	[°C]	-20...80
해상도	[°C]	0,2
아날로그 시작포인트	[°C]	-20...60
아날로그 끝포인트	[°C]	0...80
증분	[°C]	0,2
정확성 / 편차		
유량 모니터링		
정확성 (측정영역 내에서)		$\pm (2 \% \text{ MW} + 0,5 \% \text{ MEW})$
반복성		$\pm 0,2 \% \text{ MEW}$
온도 모니터링		
정확성	[K]	$\pm 2,5 (Q > 1 \text{ l/min})$
반응시간		
유량 모니터링		
반응시간	[s]	0,15; (dAP = 0, T19)
댐핑 프로세스 값 dAP	[s]	0...3
온도 모니터링		
응답 동력 T05 / T09	[s]	T09 = 20 (Q > 1 l/min)
작동 조건		
주변온도	[°C]	-10...60
저장온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	DIN EN 60947-5-9	500 V 내구성 전압 (V DC)
CPA 인증서	모델 번호	008MI
	정확도 등급	-
	최대 허용가능 에러	$\pm 2,5 \% \text{ FS}$
	Q (min)	0,005 m³/h
	Q (t)	-
	Q (max)	1,5 m³/h
쇼크 내구성	DIN IEC 68-2-27	20 g (11 ms)
진동 내구성	DIN IEC 68-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[년 (해)]	175
UL 인증서	UL 인증서 번호	I011
압력 장비 지침	sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체	

SM6404



자기 유도형 유량계 센서


SMK12GGX50KG/US-100

기계적 데이터		
무게	[g]	515
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; 플루오르 탄성고무 (FKM); TPE	
재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4404 / 316L); PEEK; 플루오르 탄성고무 (FKM)	
프로세스 커넥션	나사로 접속 Rc 1/2 나사 내면홈 DN15	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	디스플레이 유닛	6 x LED, 녹색 (l/min, m³/h, gpm, gph, °C, °F)
	측정값	알파벳 번호 디스플레이; 4 자릿수
	프로그래밍	알파벳 번호 디스플레이; 4 자릿수
비고		
비고	MW = 측정값	
	MEW = 측정영역의 최종값	
포장당	1 갯수	
전기적 연결		

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함



연결부



OUT1: DIN EN 60947-5-2가 준수된 색상
 OUT2: 아날로그 출력 온도 모니터링
 코어 색상:
 BK = 흑색
 BN = 갈색
 BU = 청색
 WH = 흰색

SM6404




자기 유도형 유량계 센서

SMK12GGX50KG/US-100

다이아그램 및 그래프

기압손실



dP 기압손실

Q 관류량