


SM7404



자기 유도형 유량계 센서

SMK34GGX50KG/US-100



제품 특성

입력부 및 출력부 수효	아날로그 출력 수: 2	
측정범위	0,2...50 l/min	0,02...13,22 gpm
프로세스 커넥션	나사로 접속 Rc 3/4 나사 내면홈 DN20	

어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점	
어플리케이션	산업용 어플리케이션	
매체	전도력있는 액상 매체; 물; 물을 기본으로 하는 매체	
매개체에 대한 주의사항	전도성: $\geq 20 \mu\text{S/cm}$ 점도: $< 70 \text{ mm}^2/\text{s}$ (40 °C)	
매체 온도	[°C]	-10...70
정격압력	[bar]	16
정격압력	[MPa]	1,6

전기적 데이터

동작 전압	[V]	20...30 DC; (SELV/PELV에 대하여)
전류소모	[mA]	120; (24 V)
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
Power-on 지연시간	[s]	5

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	아날로그 출력 수: 2
--------------	--------------

출력

출력의 전체 수	2
출력 시그널	아날로그 시그널
아날로그 출력 수	2
아날로그 전류 출력	[mA] 4...20; (확장가능)

SM7404



자기 유도형 유량계 센서

SMK34GGX50KG/US-100

최대 부하	[Ω]	500
과부하 방지		yes
측정 범위 / 설정 범위		
측정범위	0,2...50 l/min	0,02...13,22 gpm
표시영역	-60...60 l/min	-15,86...15,86 gpm
해상도	0,1 l/min	0,02 gpm
아날로그 시작 포인트 ASP	0...40 l/min	0...10,58 gpm
아날로그 최종 포인트 AEP	10...50 l/min	2,64...13,22 gpm
보폭	0,1 l/min	0,02 gpm
온도 모니터링		
측정범위	[°C]	-20...80
해상도	[°C]	0,2
아날로그 시작포인트	[°C]	-20...60
아날로그 끝포인트	[°C]	0...80
증분	[°C]	0,2
정확성 / 편차		
유량 모니터링		
정확성 (측정영역 내에서)		± (2 % MW + 0,5 % MEW)
반복성		± 0,2 % MEW
온도 모니터링		
정확성	[K]	± 2,5 (Q > 1 l/min)
반응시간		
유량 모니터링		
반응시간	[s]	0,15; (dAP = 0, T19)
댐핑 프로세스 값 dAP	[s]	0...3
온도 모니터링		
응답 동력 T05 / T09	[s]	T09 = 20 (Q > 1 l/min)
작동 조건		
주변온도	[°C]	-10...60
저장온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	DIN EN 60947-5-9	500 V 내구성 전압 (V DC)
CPA 인증서	모델 번호	008MI
	정확도 등급	-
	최대 허용가능 에러	± 2,5 % FS
	Q (min)	0,01 m³/h
	Q (t)	-
	Q (max)	3 m³/h
쇼크 내구성	DIN IEC 68-2-27	20 g (11 ms)
진동 내구성	DIN IEC 68-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[년 (해)]	175
UL 인증서	UL 인증서 번호	I011
압력 장비 지침	sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체	

SM7404



자기 유도형 유량계 센서

SMK34GGX50KG/US-100

기계적 데이터

무게	[g]	545
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; 플루오르 탄성고무 (FKM); TPE	
재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4404 / 316L); PEEK; 플루오르 탄성고무 (FKM)	
프로세스 커넥션	나사로 접속 Rc 3/4 나사 내면홈 DN20	

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	디스플레이 유닛	6 x LED, 녹색 (l/min, m³/h, gpm, gph, °C, °F)
	측정값	알파벳 번호 디스플레이; 4 자릿수
	프로그래밍	알파벳 번호 디스플레이; 4 자릿수

비고


비고	MW = 측정값
	MEW = 측정영역의 최종값
포장당	1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함



연결부



OUT1: DIN EN 60947-5-2가 준수된 색상
아날로그 출력 온도 모니터링
OUT2: 아날로그 출력 용적유량 모니터링
코어 색상:
BK = 흑색
BN = 갈색
BU = 청색
WH = 흰색

SM7404




자기 유도형 유량계 센서

SMK34GGX50KG/US-100

다이어그램 및 그래프

기압손실



dP 기압손실

Q 관류량