
SN0108

유량센서용 컨트롤 모니터

VS0200/230VAC

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 DIN 선로에 조립함

어플리케이션		
어플리케이션		유량 모니터링; 온도 모니터링
전기적 데이터		
동작 전압 허용오차	[%]	-10...10
동작 전압	[V]	< 230 AC
최대 전원 소모	[VA]	3
Power-on 지연시간	[s]	30
채널 수		1
출력		
전기적 디자인		릴레이
접촉 부하		4 A, 250 V AC
스위칭 기능 유량 모니터링		유량이 존재하는 경우, relay가 작동합니다.
스위칭 기능 온도 모니터링		온도가 초과될 때 릴레이가 활동되어 짐
스프트웨어 / 프로그래밍		
접점의 조정		포텐셔미터
범위선정 액체 / 가스형태		슬라이드 스위치
스위칭 포인트 설정		포텐셔미터
온도범위	[°C]	-20...40
설정된 접점(전환점)의 재생산성	[K]	4
작동 조건		
주변온도	[°C]	0...60
보호등급		IP 40
터미널 보호등급		IP 20
기계적 데이터		
하우징		DIN 레일 모니터링을 위한 하우징

SN0108

유량센서용 컨트롤 모니터

VS0200/230VAC

크기 [mm]	75 x 55 x 110	
재질	플라스틱	

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	동작원리	11 x LED
	스위칭 상태	LED, 적색


비고

포장당	1 갯수

전기적 연결

터미널: 16 x ...2,5 mm²

연결부



1: Relais 온도 모니터링
2: Relais 유량 모니터링

코어 색상 :

BN = 갈색
BU = 청색
BK = 흑색
WH = 흰색
GY = 회색