




중공축을 보유한 인크리멘탈 엔코더
RO-1024-I05/N1U

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: ROP521 + E12402

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성		
해상도		1024 해상도
축 디자인		한쪽면이 열린 속이 빈 축
축 직경	[mm]	12
전기적 데이터		
동작 전압 허용오차	[%]	10
동작 전압	[V]	5 DC
전류소모	[mA]	< 120
출력		
전기적 디자인		TTL
각각의 출력에 대한 전기 적재	[mA]	20
스위치 주파수	[kHz]	300
A 와 B사이의 단계차이	[°]	90
측정 범위 / 설정 범위		
해상도		1024 해상도
작동 조건		
주변온도	[°C]	-30...100
최대 상대 공기습도	[%]	98
보호등급		IP 64; (하우징에: IP 67; 샤프트에: IP 64)
테스트 / 인증서		
쇼크 내구성		200 g



중공축을 보유한 인크리멘탈 엔코더

RO-1024-I05/N1U

진동 내구성		30 g
기계적 데이터		
무게	[g]	445,6
크기	[mm]	Ø 58 / L = 35,5
재질		알루미늄
최대 회전, 기계적	[U/min]	12000
최대 시작 토크	[Nm]	1
기준 온도 토크	[°C]	20
축 디자인		한쪽면이 열린 속이 빈 축
축 직경	[mm]	12
샤프트 핏		H7
축 재질		스텐레스
회전축의 설치 깊이	[mm]	10
방사축 주파의 최대 허용오차	[mm]	1; (최대 방사축 정렬불량: $\pm 0,05$ mm)


전기적 연결

케이블: 1 m, PUR; 최대 케이블 길이: 100 m; 방사방향, 또한 축 방향에 사용됨

갈색	A
녹색	A 도치됨
회색	B
분홍색	B 도치됨
적색	0_색인
흑색	0_색인 도치됨
청색	L+ 센서
흰색	0V 센서
갈색 / 녹색	L+ (Up)
흰색 / 녹색	0V (Un)
보라색	장애 도치됨
화면	하우징

다이아그램 및 그래프

전기충격 도표



회전 방향 (샤프트에서 바라봄)