


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: SI5000 + E40096

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

입력부 및 출력부 수효

디지털 출력 수: 1

프로세스 커넥션

G 1/2 외부 스레드

어플리케이션

매체

액상매체

매체 온도 [°C]

-25...80

정격압력 [bar]

30

전기적 데이터

동작 전압 [V]

20...36 DC

전류소모 [mA]

< 45

양극성 전환 방지

yes

Power-on 지연시간 [s]

< 20

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효

디지털 출력 수: 1

출력

출력의 전체 수

1

출력 시그널

스위칭 시그널

전기적 디자인

PNP

디지털 출력 수

1

출력 기능

normally open / normally closed; (파라미터화 가능)



유량 감시기

SCR12ABAFPKG/PH

최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	400
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
측정 범위 / 설정 범위		
설정범위	[cm/s]	3...300
최대 민감도	[cm/s]	3...60
정확성 / 편차		
온도증감 변화도	[K/min]	15
반응시간		
반응시간	[s]	1...10
소프트웨어 / 프로그래밍		
점점의 조정		포텐서미터
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...80
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
재질		PBT-GF20
재질 (침수부품)		스텐레스 (1.4305 / 303)
프로세스 커넥션		G 1/2 외부 스레드
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	동작원리	11 x LED
액세서리		
구성 부품		씰링: 2 x AMF 30 나사 드라이버
비고		
포장당		1 갯수

ST0515



유량 감시기

SCR12ABAFPKG/PH

전기적 연결

케이블: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

연결부



BN = 코어 색상 :
BU = 갈색
BK = 청색
 흑색