




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: SI5010 + E40099
대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성		
입력부 및 출력부 수효		디지털 출력 수: 1
프로세스 커넥션		G 1/4 외부 스레드
어플리케이션		
매체		액상매체
매체 온도	[°C]	10...50
정격압력	[bar]	30
액상매체		
매체 온도	[°C]	10...50
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	20...36 DC
전류소모	[mA]	< 45
양극성 전환 방지		yes
Power-on 지연시간	[s]	< 20
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		디지털 출력 수: 1
출력		
출력의 전체 수		1
출력 시그널		스위칭 시그널



유량 감시기

SCR14ABAFPKG/US-100-IPF

전기적 디자인	PNP
디지털 출력 수	1
출력 기능	normally open / normally closed; (파라미터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	400
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

측정 범위 / 설정 범위

액상매체	
설정범위 [cm/s]	100...500

정확성 / 편차

온도증감 변화도 [K/min]	1
------------------	---

반응시간

반응시간 [s]	1...2
----------	-------

액상매체

반응시간 [s]	1...2
----------	-------

소프트웨어 / 프로그래밍

점점의 조정	포텐서미터
--------	-------

작동 조건

주변온도 [°C]	10...50
보호등급	IP 67

기계적 데이터

재질	PBT-GF20
재질 (침수부품)	스테인레스 (1.4305 / 303)
프로세스 커넥션	G 1/4 외부 스레드

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	동작원리	11 x LED
-------	------	----------

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A





연결부

