
ST0530

유량 감시기

SCM12ABHFPKG/PH

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



CE

제품 특성		
입력부 및 출력부 수효		디지털 출력 수: 1
프로세스 커넥션		M12 x 1
어플리케이션		
매체		자극적인 매체
매체 온도	[°C]	-25...80
정격압력	[bar]	30
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	20...36 DC
전류소모	[mA]	< 45
양극성 전환 방지		yes
Power-on 지연시간	[s]	< 20
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		디지털 출력 수: 1
출력		
출력의 전체 수		1
출력 시그널		스위칭 시그널
전기적 디자인		PNP
디지털 출력 수		1
출력 기능		normally open / normally closed; (파라메터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5

ST0530

유량 감시기

SCM12ABHFPKG/PH

스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	400	
쇼트방지	yes	
쇼트방지 타입	펄스	
과부하 방지	yes	
측정 범위 / 설정 범위		
설정범위 [cm/s]	3...300	
최대 민감도 [cm/s]	3...60	
정확성 / 편차		
온도증감 변화도 [K/min]	15	
반응시간		
반응시간 [s]	1...10	
스프트웨어 / 프로그래밍		
접점의 조정	포텐셔미터	
작동 조건		
주변온도 [°C]	-20...80	
보호등급	IP 67	
기계적 데이터		
크기 [mm]	M12 x 1	
스레드 지정	M12 x 1	
재질	PBT-GF20	
재질 (침수부품)	Hastelloy C-4 (2.4610)	
프로세스 커넥션	M12 x 1	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	동작원리	11 x LED
비고		
포장당	1 갯수	

ST0530


유량 감시기


SCM12ABHFPKG/PH

전기적 연결

케이블: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

연결부





코어 색상 :

BN = 갈색
BU = 청색
BK = 흑색