
RO6361

중공축을 보유한 인크리멘탈 엔코더

RO-0006-I24/N1U

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성		
해상도		6 해상도
축 디자인		한쪽면이 열린 속이 빈 축
축 직경	[mm]	12
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC
전류소모	[mA]	< 150
출력		
전기적 디자인		HTL
각각의 출력에 대한 전기 적재력	[mA]	20
스위치 주파수	[kHz]	300
쇼트방지 타입		< 60 s
A 와 B사이의 단계차이	[°]	90
측정 범위 / 설정 범위		
해상도		6 해상도
작동 조건		
주변온도	[°C]	-30...85
주변온도에 대한 참고사항		고정 부착시킨 케이블 일때: -30 °C
저장온도	[°C]	-30...100
최대 상대 공기습도	[%]	98
보호등급		IP 64

RO6361

중공축을 보유한 인크리멘탈 엔코더

RO-0006-I24/N1U

테스트 / 인증서

쇼크 내구성		100 g (6 ms)
진동 내구성		10 g (55...2000 Hz)

기계적 데이터

크기	[mm]	Ø 58 / L = 35,5
재질		알루미늄
최대 회전, 기계적	[U/min]	12000
최대 시작 토크	[Nm]	1
기준 온도 토크	[°C]	20
축 디자인		한쪽면이 열린 속이 빈 축
축 직경	[mm]	12
샤프트 핏		H7
축 재질		스텐레스
회전축의 설치 깊이	[mm]	10
방사축 주파의 최대 허용오차	[mm]	1; (최대 방사축 정렬불량: ± 0,05 mm)


전기적 연결

케이블: 1 m, PUR; 방사방향

갈색	A
녹색	A 도치됨
회색	B
분홍색	B 도치됨
적색	0_색인
흑색	0_색인 도치됨
청색	10...30V 센서
흰색	0V 센서
갈색 / 녹색	10...30V (Up)
흰색 / 녹색	0V (Un)
화면	하우징

다이어그램 및 그래프

전기충격 도표



회전 방향 (샤프트에서 바라봄)